

0.9m Mini DisplayPort auf DVI Adapter - 1080p Video - Aktives mDP 1.2 zu DVI-D
Single Link Computer Monitor Kabel - mDP/Thunderbolt 1/2 Mac/PC auf DVI Monitor

Produkt-ID: MDP2DVIMM3BS



Mit dem aktiven MDP2DVIMM3BS-Mini-DisplayPort-auf-DVI-Adapterkabel (0,9 m) können Sie Ihre Mini-DP-Videoquelle (z. B. eines Ihrer MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP) direkt an einen nahe gelegenen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen, und sich die Kosten für zusätzliche Adapter sparen und Kabelgewirr vermeiden.

Für garantierte Kompatibilität mit praktisch jedem Mini DisplayPort-Ausgabegerät unterstützt der aktive Mini DP-auf-DVI-Adapter Multi Mode (DP++)- ebenso wie Single Mode DisplayPort-Signale. Im Gegensatz zu passiven Adaptern kann der MDP2DVIMM3BS mit Grafikkarten verwendet werden, die nicht für die Ausgabe von Multi Mode DP++-Signalen geeignet sind, z. B. ATI® Eyefinity-Karten.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt-/E/A-Port Auflösungen bis zu 1920x1200.

Der MDP2DVIMM3BS wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis:

Dieser Adapter ist nicht mit dem Apple Cinema-Bildschirm kompatibel.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verwendung mit Single Mode Mini DisplayPort-Videoausgängen, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Videokarten
- Schließen Sie Ihr DVI-Display (Monitor, Projektor) direkt an ein Mini DisplayPort-Ausgabegerät an
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Merkmale

- **MINI DISPLAYPORT ZU DVI ADAPTER:** 0,9 m mDP 1.2 (HBR2) auf DVI-I (digital nur DVI-D) Single-Link Adapter zum Anschluss eines DVI Monitors/Projektors mit Unterstützung für 1920x1200/1080p 60Hz Video; EDID/DDC Pass-Through sorgt für Kompatibilität
- **HOST KOMPATIBILITÄT:** Aktiver Video Konverter unterstützt mDP/mDP++ Quellen einschließlich Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), Laptops, Mini-ITX Computer, Intel NUC & Docks
- **INTEGRIERTES VIDEO KABEL:** Das Mini DisplayPort auf DVI Adapter hat ein dünnes und flexibles Design mit einem Chip, der in den DVI Stecker integriert ist, was die Installation im Büro, Sitzungssaal oder im Heimbüro vereinfacht und für mehr Ordnung sorgt.
- **PRODUKTIVITÄT STEIGERN:** Schließen Sie einen DVI Monitor/Projektor an, oder einen zweiten Bildschirm, indem Sie das mDP zu DVI Adapter verwenden | DVI Kabel mit Schraubverschluss, um ein versehentliches Trennen zu verhindern | mDP Stecker zu DVI Stecker
- **EINFACH ZU BENUTZEN:** Das Mini DP auf DVI Konverter Kabel kann ohne Software oder Treiber mit jedem Betriebssystem einschließlich Windows, Ubuntu und macOS verwendet werden; kompatibel mit MiniDP Geräten wie TB1/TB2 MacBooks mit Mini DisplayPort

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nein
Chipset-ID	Parade - PS171

Leistung

Max. Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200
Unterstützte Auflösungen	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	DVI-D (25-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
--------------------------------	---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]



Produktlänge	36.2 in [92.0 cm]
Produktbreite	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	2.9 oz [82.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.6 in [1.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.9 oz [82.2 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Aktiver DisplayPort auf DVI-Adapter
--------------------	-------------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

