

Cable 1,8m Mini DisplayPort a DVI - Cable Adaptador Mini DP a DVI - Vídeo 1080p - mDP Activo a DVI-D Monoenlace, mDP o Thunderbolt 1/2 Mac/PC a Monitor DVI

ID del Producto: MDP2DVIMM6BS



El cable adaptador activo de Mini DisplayPort a DVI MDP2DVIMM6BS de 1,8m le permite conectar directamente su fuente de vídeo Mini DP (como cualquiera de sus dispositivos MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con mDP) directamente a un monitor o proyector DVI, ahorrando el gasto de adaptadores adicionales.

Para garantizar la compatibilidad con prácticamente cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador activo de Mini DP a DVI admite señales multimodo (DP++) y monomodo DisplayPort. A diferencia de los adaptadores pasivos, esto garantiza que el MDP2DVIMM6BS pueda utilizarse con tarjetas gráficas que no son capaces de emitir señales DP++ multimodo, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

Compatible con Intel® Thunderbolt™, cuando se conecta directamente a un puerto de E/S DisplayPort sobre Thunderbolt™ compatible, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920 x 1200.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con el Apple Cinema Display.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Uso con salidas de vídeo Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo DP++, como en las tarjetas de vídeo ATI® Eyefinity.
- Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida Mini DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

- **CABLE MINI DISPLAYPORT A DVI:** El cable miniDP 1.2 (HBR2) a DVI-D (solamente digital) de 1,8m monoenlace conecta una pantalla DVI | 1080p 60Hz o 4K 30Hz (velocidad de reloj HDMI). El paso de EDID asegura la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD CON HOSTS:** Convertidor de vídeo activo compatible con fuentes mDP/mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles y docks
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** El cable Mini DisplayPort a DVI tiene un diseño delgado y flexible con un chip integrado en el conector VGA que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina, la sala de juntas o la oficina en casa
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector DVI, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el cable mDP a VGA | Admite cable de bloqueo de tornillo DVI para evitar desconexiones accidentales | Mini DP macho a DVI macho
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el cable convertidor Mini DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171

Rendimiento

Longitud Máxima del	6.0 ft [1.8 m]
---------------------	----------------

Cable

Resolución Digital Máxima 1920 x 1200

Resoluciones Admitidas
1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200

Pantalla Plana Soportada Sí

Especificaciones de Audio DVI - No Audio Support

MTBF 1,291,679 horas

Conector(es)

Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines)

Conector B 1 - DVI-D (25 pines)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.

This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 40% ~ 85%

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 6.1 ft [1.9 m]

Longitud del Producto	6.1 ft [1.9 m]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	3.6 oz [100.7 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.1 oz [116.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.