Câble Mini DisplayPort vers DVI de 1,8m - Adaptateur Actif Mini DP à DVI - Vidéo 1080p - mDP 1.2 vers DVI-D Single Link - mDP ou Thunderbolt 1/2 Mac/PC vers Moniteur DVI

Nº de produit: MDP2DVIMM6BS

Le câble adaptateur MDP2DVIMM6BS Mini DisplayPort vers DVI actif de 1,8 m vous permet de connecter directement votre source vidéo Mini DP (telle que l'un de vos appareils MacBook® ou Microsoft® Surface™ Pro avec Mini DP) directement à un écran ou vidéoprojecteur DVI, tout en réalisant des économies sur les coûts d'adaptateurs supplémentaires.

Pour une compatibilité garantie avec presque toute sortie Mini DisplayPort, l'adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI prend en charge les signaux DisplayPort multimode (DP++) et monomode. Ainsi, contrairement aux adaptateurs passifs, le modèle MDP2DVIMM6BS peut même être utilisé avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas fournir des signaux de sortie DP++ multimodes, comme les cartes ATI® Eyefinity.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200.

Remarque :

Cet adaptateur n’est pas compatible avec l’écran Apple Cinema Display.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Utilisez-le avec des sorties vidéo Mini DisplayPort monomodes qui ne permettant pas la sortie de signaux DP++ multimodes, comme les cartes vidéo ATI® Eyefinity

• Connectez directement votre écran DVI (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort

• Idéal pour l'utilisation de votre moniteur DVI comme écran secondaire

Spécifications techniques

• CÂBLE MINI DISPLAYPORT VERS DVI : Câble monoligne Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) vers DVI-D (numérique uniquement) de 1,8m pour connecter un écran | 1080p60Hz ou 4K30Hz ; le passage EDID assure la compatibilité entre la source et l'écran

• COMPATIBILITÉ HÔTE : Le convertisseur vidéo passif prend en charge la source mDP++, les MacBooks TB1/2, MacBook Air et Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, les PC fixe (AMD FirePro/NVidia Quadro), les PC portables, les PC mini itx, Intel NUC et les docks

• CÂBLE D'AFFICHAGE INTÉGRÉ : Cet adaptateur Mini DP vers DVI a un design fin et flexible avec une puce d'adaptation intégrée au VGA, ce qui réduit l'encombrement et permet une installation ordonnée au bureau, dans la salle de conférence ou en home office

• AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ : connectez un écran/projecteur DVI, ou ajoutez un 2ème écran à votre poste de travail à l'aide du câble mDP vers VGA | Prend en charge le câble de verrouillage à vis DVI pour éviter toute déconnexion | mDP vers DVI M/M

• FACILE À UTILISER : Sans logiciel/pilote requis, le câble/cordon de conversion Mini DP vers DVI fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation ; compatible avec les appareils Mini DP comme les MacBooks TB1/TB2 avec Mini DisplayPort

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Single-Link
Prise en charge audio	Non
ID du chipset	Parade - PS171

Performance

	Longueur max. de câble	6.0 ft [1.8 m]
	Résolutions numériques max.	1920 x 1200
	Résolutions prises en charge	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	DVI - No Audio Support
	MTBF	1,291,679 heures
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
	Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches)
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir

	Longueur de câble	6.1 ft [1.9 m]
	Longueur du produit	6.1 ft [1.9 m]
	Largeur du produit	1.6 in [4.0 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
	Poids du produit	3.6 oz [100.7 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.6 in [14.2 cm]
	Package Width	7.8 in [19.9 cm]
	Package Height	0.9 in [2.2 cm]
	Poids brut	4.1 oz [116.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur actif DisplayPort vers DVI

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis