

Cable 1.8m Mini DisplayPort a DVI - Cable Adaptador Mini DP a DVI - Video 1080p - mDP Activo a DVI-D Monoenlace, mDP o Thunderbolt 1/2 Mac/PC a Monitor DVI

ID del Producto: MDP2DVIMM6BS



El cable adaptador activo de Mini DisplayPort a DVI MDP2DVIMM6BS de 1,8m le permite conectar directamente su fuente de video Mini DP (como cualquiera de sus dispositivos MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con mDP) directamente a un monitor o proyector DVI, ahorrando el gasto de adaptadores adicionales.

Para garantizar la compatibilidad con prácticamente cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador activo de Mini DP a DVI admite señales multimodo (DP++) y monomodo DisplayPort. A diferencia de los adaptadores pasivos, esto garantiza que el MDP2DVIMM6BS pueda utilizarse con tarjetas de video que no son capaces de emitir señales DP++ multimodo, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

Compatible con Intel® Thunderbolt™, cuando se conecta directamente a un puerto de E/S DisplayPort sobre Thunderbolt™ compatible, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920 x 1200.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con el Apple Cinema Display.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Uso con salidas de vídeo Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo DP++, como en las tarjetas de vídeo ATI® Eyefinity.
- Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida Mini DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

- **CABLE MINI DISPLAYPORT A DVI:** El cable de 1.8 m Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) a DVI-D monoenlace conecta una pantalla DVI | 1080p a 60Hz o 4K a 30Hz (velocidad de reloj HDMI). El paso de EDID garantiza la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Es compatible con la fuente mDP/mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, computadoras de escritorio (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx, Intel NUC y docks
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** Tiene un diseño delgado y flexible con un chip adaptador integrado en el conector VGA que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina, la sala de juntas o la oficina en casa
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector DVI, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el cable | Admite cables DVI de bloqueo con tornillo DVI para evitar desconexiones accidentales | Mini DP macho a DVI macho
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el convertidor de Mini DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como los MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171

Rendimiento

Longitud Máxima del	6.0 ft [1.8 m]
---------------------	----------------

Cable

Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
Resoluciones Admitidas	1024 x 768
	1280 x 720
	1920 x 1080
	1920 x 1200

Pantalla Plana
Soportada Sí

Especificaciones de
Audio DVI - No Audio Support

MTBF 1,291,679 horas

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DVI-D (25 pines)

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
--	---

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	6.1 ft [1.9 m]

Longitud del Producto	6.1 ft [1.9 m]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	3.6 oz [100.7 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.1 oz [116.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.