Adaptateur mini DisplayPort vers HDMI - Dongle Convertisseur Adaptateur d'Écran mDP 1.2 vers HDMI - pour Ultrabook/Ordinateur Portable – 4K à 30 Hz - Noir

Nº de produit: MDP2HD4KS

L'adaptateur Mini DisplayPort™ vers HDMI MDP2HD4KS vous permet de brancher un ordinateur portable ou une tablette Ultrabook™ équipé d'un connecteur Mini DP, comme la série ThinkPadT440, à un écran HDMI. Cet adaptateur est compatible avec le Mini DisplayPort 1.2 et HDMI 4K @ 30 Hz et, par conséquent, peut prendre en charge les résolutions vidéo comprenant Ultra HD (4K) ainsi que l'accompagnement audio numérique jusqu'à son surround 7.1 canaux. L'adaptateur Mini DP est l'accessoire idéal pour votre Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 ou Surface Book.

Prenant en charge des résolutions comprenant Ultra HD (4K), l'adaptateur Mini DP vers HDMI vous permet de convertir le Mini DisplayPort en HDMI tout en conservant une qualité d'image remarquable quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. Cet adaptateur est également rétrocompatible avec les normes plus anciennes DisplayPort 1.0/1.1 et prend en charge les résolutions jusqu'à 1080p.

L'adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI propose une installation plug-and-play sans logiciel ni pilote supplémentaire et assure une configuration sans souci. Par ailleurs, compact et léger, cet adaptateur optimise la portabilité.

L'adaptateur Mini DP offre une conversion active garantissant la compatibilité avec toute sortie Mini DisplayPort. Il convient de procéder à une conversion vidéo active pour conserver les résolutions 4K lors de la conversion du Mini DisplayPort en HDMI. Un adaptateur Mini DP actif est également idéal pour prendre en charge les résolutions 1080p, car il garantit la compatibilité avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas produire des signaux DP++ multimode (ATI Eyefinity, p. ex.).

Le convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI est compatible avec les appareils Intel® Thunderbolt™ qui produisent un signal vidéo DisplayPort.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Branchez votre écran HDMI 4K à un port de sortie Mini DisplayPort

• Transportez-le avec votre ordinateur portable pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil)

• Utilisez un écran HDMI comme moniteur secondaire pour votre ordinateur Mini DisplayPort

Spécifications techniques

• PERFORMANCES DU PRODUIT : l'adaptateur mDP 1.2 vers HDMI 1.4 connecte votre hôte Mini DP à un écran HDMI | Prise en charge de la vidéo Ultra HD (UHD) 4K à 30Hz (3840 x 2160) et 1920 x 1200 (1080p), canaux audio 7.1, HDCP 1.4, DPCP | Câble attaché de 15 cm

• COMPATIBILITÉ D'ACCUEIL : l'adaptateur mDP vers HDMI prend en charge la source mDP/mDP++, y compris TB1/2, MacBooks, MacBook Air et Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, les ordinateurs de bureau, les PC, les ordinateurs Mini itx et les stations d'accueil

• PRODUCTIVITÉ ACCRUE : l'adaptateur mDP/HDMI vous permet de connecter un moniteur HDMI, un téléviseur ou un vidéoprojecteur, ou d'ajouter un second écran à votre station de travail ; le format compact facilite le transport entre le domicile et le bureau

• CONNEXION FIABLE : le convertisseur vidéo Mini-DisplayPort vers HDMI est conçu avec des connecteurs plaqués nickel pour assurer une qualité de signal améliorée | Testé avec des câbles HDMI jusqu'à 15 m

• FACILE À UTILISER : sans logiciel/pilote requis, l'adaptateur/HDMI fonctionne avec n'importe quel système d'exploitation ; compatible avec les appareils MiniDP comme les ordinateurs Microsoft Surface ou les MacBook TB1/TB2

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2

	Nombre de ports	1
	Sortie AV	HDMI - 1.4
	Prise en charge audio	Oui
	Normes de l’industrie	DPCP (DisplayPort Content Protection)
		HDCP (High Definition Content Protection)
		DisplayPort 1.2
		HDMI 1.4
Performance		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
	Résolutions prises en charge	4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz
		1920x1200 @ 60 Hz
		1920x1080 (1080p)
		1280x720 (720p)
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Son surround 7.1
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	10 % à 85 %

Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	5.9 in [150 mm]
	Longueur du produit	8.6 in [21.9 cm]
	Largeur du produit	1.1 in [2.7 cm]
	Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
	Poids du produit	0.6 oz [16.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
	Package Width	4.8 in [12.3 cm]
	Package Height	0.6 in [1.6 cm]
	Poids brut	0.8 oz [22.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur actif Mini DisplayPort vers HDMI

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis