

Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo mDP 1.2 a HDMI 1080p per MacBook Air / Mac Book Pro

ID prodotto: MDP2HD4KS



L'adattatore Mini DisplayPort a HDMI MDP2HD4KS permette il collegamento di un computer tablet o laptop Ultrabook™ dotato di mDP, ad esempio le serie ThinkPadT440, a un display HDMI. Questo adattatore è compatibile con Mini DisplayPort 1.2 e HDMI 4K a 30 Hz e può quindi supportare risoluzioni video fino a Ultra HD (4K) oltre al relativo audio digitale fino all'audio surround a 7.1 canali. L'adattatore mDP è l'accessorio perfetto per Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 o Surface Book.

Grazie al supporto di risoluzioni fino a Ultra HD (4K) l'adattatore mDP a HDMI assicura la conversione da Mini DisplayPort a HDMI mantenendo una eccezionale qualità delle immagini quattro volte superiore alla risoluzione 1080p ad alta definizione. L'adattatore è inoltre retrocompatibile con le precedenti revisioni di DisplayPort 1.0/1.1 con il supporto di risoluzioni fino a 1080p.

Per una configurazione senza problemi, l'adattatore Mini DisplayPort a HDMI consente l'installazione plug and play che non richiede software o driver supplementari. Inoltre, grazie all'ingombro ridotto e al design leggero, l'adattatore massimizza la portabilità.

Per garantire la compatibilità con qualsiasi uscita Mini DisplayPort l'adattatore mDP offre una conversione attiva. La conversione video attiva è necessaria per mantenere risoluzioni a 4K durante la conversione da Mini DisplayPort a HDMI. Un adattatore mDP attivo è inoltre ideale per la trasmissione di risoluzioni video da 1080p assicurando la compatibilità con schede grafiche che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali (ad es. ATI Eyefinity).

Il convertitore Mini DisplayPort a HDMI è compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ che trasmettono un segnale video DisplayPort.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di un display HDMI 4K a una porta in uscita Mini DisplayPort
- Trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD
- È possibile utilizzare un display HDMI come monitor secondario per il computer Mini DisplayPort

Caratteristiche

- **PRESTAZIONI DEL PRODOTTO:** l'adattatore mini DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4 consente di collegare un host mDP a un display HDMI - Supporta video con risoluzione Ultra HD (UHD) 4K a 30 Hz e 1080p, audio a 7.1 canali, HDCP 1.4, DPCP - Cavo integrato da 15 cm
- **COMPATIBILITÀ HOST:** l'adattatore mini DP a HDMI attivo supporta sorgenti mDP/mDP++, inclusi MacBook Thunderbolt 1 e 2, MacBook Air e Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktop (AMD FirePro/NVIDIA quadro), laptop, computer mini-ITX, Intel NUC e dock
- **MAGGIORE PRODUTTIVITÀ:** l'adattatore mDP a display HDMI consente di collegare un monitor, un TV o un proiettore HDMI o di aggiungere un secondo display alla workstation; grazie al design compatto può essere facilmente portato con sé negli spostamenti
- **COLLEGAMENTO AFFIDABILE:** il convertitore video miniDisplayPort a HDMI dispone di connettori placcati in nichel che assicurano una migliore qualità del segnale - Testato con cavi HDMI fino a 15 m
- **FACILE DA USARE:** senza bisogno di software o driver, il dongle adattatore mDP a HDMI funziona con qualsiasi sistema operativo, tra cui macOS, Windows e Ubuntu; compatibile con i dispositivi mini DP come i PC Microsoft Surface o i MacBook TB1/TB2

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Porte	1
Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì

Standard del settore	DPCP (DisplayPort Content Protection)
	HDCP (High Definition Content Protection)
	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate	4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz
	1920x1200 @ 60 Hz
	1920x1080 (1080p)
	1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10%-85%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	5.9 in [150 mm]
Lunghezza prodotto	8.6 in [21.9 cm]

Larghezza prodotto	1.1 in [2.7 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	0.6 oz [16.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.0 in [12.7 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Package Height	0.6 in [1.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.8 oz [22.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore attivo Mini-DisplayPort a HDMI
-----------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.