

Convertidor de Vídeo Mini DisplayPort a HDMI con Audio - Adaptador Activo MDP 1.2 para MacBook Pro - 4K 30Hz - Mini DP o Thunderbolt 1/2 para Mac/PC - mDP 1.2 a HDMI - Blanco

ID del Producto: MDP2HD4KSW



El adaptador Mini DisplayPort a HDMI MDP2HD4KSW le permite conectar dispositivos como el MacBook® Pro, el MacBook® Air y cualquier dispositivo Microsoft® Surface™ Pro con mDP, a una pantalla HDMI. Este adaptador es compatible con Mini DisplayPort 1.2 & HDMI 4K @ 30 Hz y como resultado puede soportar resoluciones de vídeo hasta Ultra HD (4K), así como el audio digital que lo acompaña hasta un sonido envolvente de 7.1 canales.

Con la compatibilidad con Ultra HD (4K), el adaptador mDP a HDMI le garantiza la conversión de Mini DisplayPort a HDMI manteniendo una asombrosa calidad de imagen cuatro veces superior a la resolución de alta definición 1080p. El adaptador también es retrocompatible con las revisiones anteriores de DisplayPort 1.0/1.1 con soporte para resoluciones de hasta 1080p.

Para una configuración sin complicaciones, el adaptador de Mini DisplayPort a HDMI permite una instalación plug-and-play sin necesidad de software o controladores adicionales. Además, con un tamaño reducido y un diseño ligero, el adaptador maximiza la portabilidad.

Para garantizar la compatibilidad con cualquier salida Mini DisplayPort, el adaptador mDP ofrece una conversión activa. La conversión activa de vídeo es necesaria para mantener las resoluciones 4K al convertir Mini DisplayPort a HDMI. Un adaptador mDP activo también es ideal para dar salida a resoluciones 1080p asegurando la compatibilidad con tarjetas gráficas que no son capaces de dar salida a señales DP++ multimodo (por ejemplo, ATI Eyefinity).

Para soportar su Mac® el convertidor HDMI es compatible con los dispositivos Intel® Thunderbolt™ que emiten una señal de vídeo DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su pantalla HDMI 4K a un puerto de salida Mini DisplayPort
- Lleve con su laptop para aplicaciones de oficina en las cuales usted trae su propio equipo (BYOD)
- Utilice un monitor HDMI como pantalla secundaria en un ordenador equipado con Mini DisplayPort
- Permite utilizar un puerto Thunderbolt para conectar un MacBook Pro / MacBook Air a una pantalla HDMI

Características

- **RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:** El adaptador Mini DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4 conecta su host mDP a una pantalla HDMI | Soporta vídeo Ultra HD (UHD) 4K 30Hz (3840x2160) y 1920x1200 (1080p), Audio de 7.1, HDCP 1.4, DPCP | Cable incorporado de 15cm
- **COMPATIBILIDAD CON HOSTS:** Adaptador activo Mini DP a HDMI compatible con fuentes mDP/mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles y docks
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** El adaptador Mini DisplayPort a HDMI conecta un monitor, un televisor o un proyector HDMI, o añade una segunda pantalla a su estación de trabajo. Su diseño compacto hace que sea fácil de transportar entre la oficina y el hogar
- **CONEXIÓN FIABLE:** El conversor de vídeo MiniDisplayPort a HDMI está diseñado con conectores niquelados para garantizar una mayor calidad de la señal | Probado con cables HDMI de hasta 15m
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el dongle adaptador mDP a HDMI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo macOS, Windows y Ubuntu. Compatible con dispositivos MiniDP como Microsoft Surface o MacBooks TB1/TB2

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Cantidad de Puertos	1

Salida A/V	HDMI - 1.4
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	10%-85%

Características Físicas

Color	Blanco
Longitud del Cable	5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto	5.9 in [15.0 cm]
Ancho del Producto	1.1 in [2.7 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	0.6 oz [16.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.2 in [13.2 cm]
Ancho de la Caja	4.8 in [12.2 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [1.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 oz [24.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador activo Mini DisplayPort a HDMI
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.