

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI - Dongle da mDP a HDMI - 1080p - Convertitore video da mini DisplayPort 1.2 a monitor/display HDMI - Cavo integrato da 30 cm -
Versione aggiornata di MDP2HDMI

ID prodotto: MDP2HDEC



Questo adattatore mini DisplayPort™ a HDMI® consente di collegare il computer mDP a un televisore, proiettore o monitor HDMI.

Questo adattatore mini DP a HDMI è dotato di un cavo extra lungo di 30 cm che consente un collegamento a più lungo raggio per ridurre la sollecitazione sulle porte e sui connettori dei dispositivi 2-in-1 o dei computer laptop posizionati su alzate.

Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1080p, l'adattatore offre immagini spettacolari di qualità straordinaria. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione mDP per rappresentare ogni dettaglio con un'alta definizione straordinaria.

Estremamente portatile, l'adattatore video mDP è dotato di un design leggero e a ingombro ridotto e può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop durante gli spostamenti tra casa e ufficio o durante i viaggi di lavoro.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio e collegato a qualsiasi monitor, proiettore o televisore HDMI disponibile
- Possibilità di collegamento di uno smartphone o di un tablet con tecnologia mini DisplayPort a un display di dimensioni maggiori

Caratteristiche

- **CONVERSIONE DA MINI DISPLAYPORT A HDMI:** l'adattatore mini DP 1.2 a HDMI collega un laptop, MacBook o PC mDP a un singolo display HDMI con risoluzioni fino a 1920x1200p o 1080p a 60 Hz - Audio a 7.1 canali - HDCP 1.4 - Versione aggiornata di MDP2HDMI
- **CAVO EXTRA LUNGO:** adattatore mini DP a HDMI con cavo integrato da 30 cm per un collegamento più lungo che consente di ridurre la sollecitazione su porte/connettori di dispositivi 2-in-1 come Surface Pro (1-6) e laptop posizionati su alzate -Design compatto
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** l'adattatore display mini DP a HDMI passivo supporta sorgenti mDP++, inclusi MacBook Thunderbolt 1 e 2, MacBook Air e Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktop (AMD FirePro/NVIDIA quadro), laptop, computer mini-ITX, Intel NUC e dock
- **COMPATIBILITÀ CON I DISPLAY:** adattatore/convertitore video esterno/convertitore testato per prestazioni di picco a 1920x1200p su una gamma di monitor, proiettori e display HDMI, inclusi marchi quali Dell, Samsung, Asus ProArt, Acer e LG
- **FACILE DA USARE:** il dongle mini DisplayPort a HDMI supporta la configurazione plug-and-play senza driver ed è compatibile con macOS, Windows 10, Chrome OS e Ubuntu - mDP maschio a HDMI femmina

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
ID chipset	NXP Semiconductors PTN3361B

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni supportate	HDMI: 1920x1200 / 60Hz
Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini DisplayPort
--------------	----------------------

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Porta DP++ (DisplayPort ++)
necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità 10% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza del cavo 13.0 in [331 mm]

Lunghezza prodotto 15.2 in [38.7 cm]

Larghezza prodotto 1.0 in [2.6 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 0.8 oz [24.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 4.9 in [12.4 cm]

Package Height 0.9 in [2.2 cm]

Peso spedizione (confezione) 1.4 oz [40.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Adattatore video Mini DisplayPort a HDMI

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.