

Cavo di prolunga 2 m per auricolari TRRS a 4 posizioni da 3,5 mm - M/F

ID prodotto: MUHSMF2M



Il cavo di prolunga per auricolari da 3,5 mm quadripolare MUHSMF2M (2m) presenta un connettore audio da 3,5 mm (1/8" TRRS) a un'estremità e un connettore audio da 3,5 mm (1/8" TRRS) all'altra, agevolando l'aumento della distanza tra gli auricolari o le cuffie portatili e iPhone®, cellulari o computer laptop.

Per assicurare prestazioni durature, questo cavo audio 3,5mm di prolunga dalla qualità elevata presenta un pressacavo modellato in PVC su ognuno dei connettori da 1/8" TRRS che impedisce ai punti terminali del cavo di piegarsi in corrispondenza degli angoli acuti, riducendo il rischio di danni al cavo.

Nota:

Per assicurare un corretto rilevamento dell'hardware, consigliamo di collegare le cuffie esterne all'adattatore prima di collegare quest'ultimo al computer o al dispositivo mobile.

Inoltre, in alcuni casi in cui viene utilizzato un cavo di prolunga con auricolari dotati di telecomando in linea, è possibile che le funzioni del telecomando non vengano eseguite correttamente. Ciò è dovuto alla sensibilità della circuiteria del telecomando e non indica un difetto del cavo.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di aumentare la distanza tra gli auricolari portatili e l'iPhone® o un altro cellulare
- Consente di ampliare la distanza di connessione tra gli auricolari e l'uscita audio del computer

desktop e laptop

Caratteristiche

- Connettori quadripolari da 3,5 mm con pressacavo modellato in PVC
- Il connettore 90 % schermato a spirale è protetto dalle interferenze elettromagnetiche e a radio frequenza

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A	Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni)
Connettore B	Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni)

Note/requisiti speciali

Nota	3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
------	--

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.2 in [6.0 mm]
Altezza prodotto	2.8 in [70.0 mm]
Peso prodotto	1.3 oz [37.0 g]

Informazioni confezione



Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	2.2 in [56.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.4 oz [41.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo di prolunga 2 m per auricolari a 4 posizioni da 3,5 mm - M/F
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

