

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

ID del Producto: MDP2HDMM1MB



Este cable adaptador Mini DisplayPort™ a HDMI® de 1m permite una conexión con un solo cable de su PC portátil MacBook o Ultrabook™ equipado con mDP a una pantalla o proyector equipado con HDMI. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de vídeo Ultra HD 4K, así como con Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Este cable adaptador garantiza siempre una impresionante calidad de imagen, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir Mini DisplayPort a HDMI.

El adaptador también es retrocompatible con fuentes de vídeo y pantallas de resolución inferior. Compatible con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con vídeo 4K.

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador Mini DisplayPort a HDMI se conecta directamente desde su fuente de vídeo Mini DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No requiere una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores de llave ("dongle") de conversores que requieren alimentación activa y cables de vídeo por separado.

Con una longitud de 1m, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que ocupa poco espacio, sin exceso de cable, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de mayor longitud, también ofrecemos un cable Mini DisplayPort a HDMI de 2m (MDP2HDMM2MB), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

El cable MDP2HDMM1MB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte un ordenador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un aula o en su estación de trabajo
- Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 1 m de cable
- Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI
- Conecte su fuente de vídeo DP a una pantalla HDMI 4K

Características

- Asombrosa calidad de video gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
- Evite el desorden con un cable adaptador compacto de 1m
- Evite la complicación de utilizar conversores que requieren adaptadores de alimentación y cables, mediante este adaptador de cable plug-and-play
- Soporte de HDMI 4K a 30Hz
- Instalación plug-and-play

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	HDMI - 1.4
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort)
	HDCP ("High Definition Content Protection", protección

de contenido de alta definición)

DisplayPort 1.2

HDMI 1.4

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
MTBF	2,183,131 horas

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	10%-85%

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	39.4 in [1000 mm]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.1 cm]

Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	1.7 oz [48.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.2 in [13.1 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [56.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador mDP a HDMI
---------------------	--------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.