

## Câble Mini DisplayPort vers HDMI - 1m - 4K 30Hz - Câble Adaptateur Convertisseur mDP vers HDMI

N° de produit: MDP2HDMM1MB



Ce câble adaptateur Mini DisplayPort™ vers HDMI® de 91 cm permet la connexion via un seul câble entre votre ordinateur portable Microsoft® Surface™ Pro, MacBook ou Ultrabook™ équipé d'un port Mini DP vers un écran ou un vidéoprojecteur HDMI. Cet adaptateur passif prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à la norme Ultra HD 4K. Il est également compatible Thunderbolt™ lorsqu'il est connecté à un port E/S DisplayPort via Thunderbolt.

Avec ce câble adaptateur, vous pourrez obtenir une qualité d'image remarquable quatre fois supérieure à la résolution 1080p, lors de la conversion de Mini DisplayPort vers HDMI.

Cet adaptateur est également rétrocompatible avec les écrans et les sources vidéo de résolution inférieure. Grâce à la prise en charge de résolutions haute définition de 1080p et 720p, préparez votre installation existante au format vidéo 4K du futur.

En se branchant directement entre la source vidéo Mini DisplayPort et le port HDMI de votre écran, cet adaptateur mDP vers HDMI favorise l'installation la plus simple et discrète qui soit. Pas besoin de source d'alimentation, contrairement à certains convertisseurs au format dongle qui nécessitent également un câblage vidéo distinct encombrant.

D'une longueur de 1 m, ce câble adaptateur permet une connexion compacte qui élimine tout superflu, pour une installation nette et professionnelle. Si vous avez besoin de longueur, nous proposons également le câble mDP vers HDMI de 2 m (MDP2HDMM2MB), qui vous permet de sélectionner la dimension convenant à votre installation personnalisée.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connectez un ordinateur Mini DisplayPort à un écran HDMI du bureau de votre salle de classe ou de votre poste de travail
- Utilisez-le dans votre salle de conférence ou à votre poste de travail pour les installations nécessitant un câble jusqu'à 1 m
- Installez-le à votre poste de travail à la maison, afin que votre ordinateur DisplayPort soit compatible avec votre écran HDMI
- Branchez une source vidéo DP à un écran HDMI 4K

## Spécifications techniques

- **PERFORMANCES DU PRODUIT** : câble mDP 1.2 vers HDMI 1.4 de 1m connecte votre hôte mDP à un écran HDMI | Prise en charge de la vidéo Ultra HD (UHD) 4K à 30 Hz (3840 x 2160) ou 4096 x 2160 à 24 Hz, canaux audio 7.1, HDCP 1.4, DPCP | Rétrocompatible avec 1080p
- **COMPATIBILITÉ D'ACCEUIL** : câble mDP/HDMI prend en charge la source MDP++, y compris TB1/2, MacBooks, MacBook Air et Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, les ordinateurs de bureau, les PC, les ordinateurs Mini itx, Intel NUC et les stations d'accueil
- **CÂBLE D'AFFICHAGE INTÉGRÉ** : le câble mDP/HDMI dispose d'une conception flexible avec puce d'adaptateur intégrée au connecteur HDMI qui réduit l'encombrement et fournit une installation ordonnée. Longueur de câble de 1m pour une installation facile
- **CONNEXION FIABLE** : le câble Mini DP vers HDMI fournit une connexion directe à votre moniteur, écran ou vidéoprojecteur HDMI. La puce est intégrée au connecteur HDMI, ce qui réduit la perte de signal et fournit une image d'une clarté exceptionnelle
- **FACILE À UTILISER** : sans logiciel/pilote requis, le câble convertisseur mDP/HDMI fonctionne avec n'importe quel système d'exploitation. Compatible avec les appareils MiniDP comme les ordinateurs Microsoft Surface ou les MacBook TB1/TB2

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2

Sortie AV	HDMI - 1.4
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

---

#### Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Son surround 7.1
MTBF	2,183,131 heures

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	10 % à 85 %

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	39.4 in [1000 mm]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	1.7 oz [48.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.2 in [13.1 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.7 in [1.8 cm]
Poids brut	2.0 oz [56.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur mDP vers HDMI
-----------------------	------------------------------------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis