

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Blanc

N° de produit: MDP2HDMM1MW



Ce câble adaptateur Mini DisplayPort™ vers HDMI® de 91 cm permet la connexion via un seul câble entre votre ordinateur portable Microsoft® Surface™ Pro, MacBook ou Ultrabook™ équipé d'un port Mini DP vers un écran ou un vidéoprojecteur HDMI. Cet adaptateur passif prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à la norme Ultra HD 4K. Il est également compatible Thunderbolt™ lorsqu'il est connecté à un port E/S DisplayPort via Thunderbolt.

Avec ce câble adaptateur, vous pourrez obtenir une qualité d'image remarquable quatre fois supérieure à la résolution 1080p, lors de la conversion de Mini DisplayPort vers HDMI.

Cet adaptateur est également rétrocompatible avec les écrans et les sources vidéo de résolution inférieure. Grâce à la prise en charge de résolutions haute définition de 1080p et 720p, préparez votre installation existante au format vidéo 4K du futur.

En se branchant directement entre la source vidéo Mini DisplayPort et le port HDMI de votre écran, cet adaptateur mDP vers HDMI favorise l'installation la plus simple et discrète qui soit. Pas besoin de source d'alimentation, contrairement à certains convertisseur au format dongle qui nécessitent également un câblage vidéo distinct encombrant.

D'une longueur de 1 m, ce câble adaptateur permet une connexion compacte qui élimine tout superflu, pour une installation nette et professionnelle. Si vous avez besoin de longueur, nous proposons également le câble mDP vers HDMI de 2 m (MDP2HDMM2MW), qui vous permet de sélectionner la dimension convenant à votre installation personnalisée.

Le modèle MDP2HDMM1MW est un adaptateur blanc élégant qui sera parfait près de votre ordinateur Mac. De plus, il bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez un ordinateur Mini DisplayPort à un écran HDMI du bureau de votre salle de classe ou de votre poste de travail
- Utilisez-le dans votre salle de conférence ou à votre poste de travail pour les installations nécessitant un câble jusqu'à 1 m
- Installez-le à votre poste de travail à la maison, afin que votre ordinateur DisplayPort soit compatible avec votre écran HDMI
- Branchez une source vidéo DP à un écran HDMI 4K

Spécifications techniques

- Une qualité d'image étonnante avec la prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 4K à 30 Hz
- Réduisez l'enchevêtrement grâce à un câble adaptateur compact de 1 m
- Oubliez les convertisseurs et leur suite de câbles et d'adaptateurs d'alimentation supplémentaires et optez plutôt pour cet câble adaptateur plug-and-play
- Prend en charge la norme HDMI 4K à 30 Hz
- Installation plug-and-play
- Aucun adaptateur d'alimentation requis

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	HDMI - 1.4
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2

HDMI 1.4

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Son surround 7.1
MTBF	2,183,131 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	10 % à 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Longueur de câble	39.4 in [100 cm]
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]
Largeur du produit	0.8 in [21.0 mm]
Hauteur du produit	0.5 in [12.0 mm]

Poids du produit 1.5 oz [43.6 g]

Informations
d'emballage

Package Length 3.9 in [100.0 mm]

Package Width 1.6 in [41.0 mm]

Package Height 0.6 in [15.0 mm]

Poids brut 4.2 oz [120.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble adaptateur mDP vers HDMI

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

