

3,5mm Audio Klinke Y Kabel - Headset Splitter - 1 x 3,5mm (Buchse) 2 x 3,5mm (Stecker)

Produkt-ID: MUYHSFMM



Der 4-polige 3,5-mm-auf-duales-3,5-mm-Headset-Splitter-Adapter MUYHSFMM verfügt über eine 3,5-mm-Buchse und zwei 3,5-mm-Stecker, mit denen Sie ein 4-poliges Headset an einen Audio- und Mikrofoneingang Ihres PCs oder Laptops anschließen können. Dieser 3,5-mm-Headset-Splitter-Adapter lässt sich mithilfe der einzelnen (4-poligen) Anschlussbuchse sowohl an einen Audio- als auch Mikrofon-Eingang Ihres Desktop- oder Laptop-Computers anschließen und ist damit eine perfekte Lösung für Online-Spiele oder VOIP-Anwendungen (Skype, Chatprogramme). Dieser Headset-Splitter verfügt über ein kompaktes, gleichwohl robustes Design und bietet die perfekte Lösung für Anwendungen, die eine gewisse Beweglichkeit verlangen, und nimmt in Ihrer Laptop-Tasche zudem nur wenig Platz in Anspruch. Der Headsplitter-Adapter, 2x Stecker und 1x Buchse, von StarTech.com wird mit einer lebenslangen Garantie geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Zur Verwendung neuerer Headsets (Audio und Mikrofon), die mit einer Kombination aus 4-Positionen/4-poligen Audioanschluss ausgestattet sind, mit einem älteren Laptop oder Desktop-Computer
- Zum Anschließen neuerer Headsets an einen PC oder Laptop zur Verwendung mit VOIP-Anwendungen (Skype, Chatprogramme)

### Merkmale



- Kompaktes Design für maximale Tragbarkeit - eine großartige Lösung, die Sie immer in Ihrer Laptop-Tasche bereithalten sollten
- Leichtes, aber robustes Design, dass bei Bedarf einfach anzustecken ist

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	3
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen)
Steckverbinder B	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	3,5-mm-Minibuchse (4-Positionen) ist nach CTIA-Standard konfiguriert
---------	--

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	30 AWG
Kabellänge	5.1 in [13 cm]
Produktlänge	5.1 in [13 cm]
Produktbreite	0.2 in [6 mm]
Produkthöhe	0.2 in [6 mm]
Produktgewicht	0.2 oz [6.8 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---



Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	0.4 in [9 mm]
Package Height	0.3 in [7 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.3 oz [8.8 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	3,5 mm 4-pol. auf 2x 3-pol. 3,5-mm-Headset-Splitter-Adapter - Buchse/Stecker
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

