

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 2m - con Video de 4K 30Hz - Cable Adaptador mDP a HDMI - MiniDP o Thunderbolt 1/2 para Mac o PC - Cable Convertidor MiniDP a HDMI

ID del Producto: MDP2HDMM2MB



Este cable adaptador Mini DisplayPort™ a HDMI® de 2m permite una conexión con un solo cable de su PC portátil MacBook o Ultrabook™ equipado con mDP a una pantalla o proyector equipado con HDMI. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de vídeo Ultra HD 4K, así como con Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Este cable adaptador garantiza siempre una impresionante calidad de imagen, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir Mini DisplayPort a HDMI.

El adaptador también es retrocompatible con fuentes de vídeo y pantallas de resolución inferior. Compatible con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con vídeo 4K.

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador Mini DisplayPort a HDMI se conecta directamente desde su fuente de vídeo Mini DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No requiere una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores de llave ("dongle") de conversores que requieren alimentación activa y cables de vídeo por separado.

Con una longitud de 2m, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que ocupa poco espacio, sin exceso de cable, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de menor longitud, también ofrecemos un cable mDP a HDMI de 1m (MDP2HDMM1MB), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

El cable MDP2HDMM2MB está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte un ordenador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un aula o en su estación de trabajo
- Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 2 m de cable
- Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI
- Conecte su fuente de vídeo DP a una pantalla HDMI 4K

Características

- **RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:** Este cable Mini DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4 de 2 metros de longitud conecta su mDP anfitrión a una pantalla/monitor HDMI | Compatible con video Ultra HD (UHD) 4K 30Hz (3840x2160) o 4096x2160 a 24Hz, audio 7.1, HDCP 1.4, DPCP | Retrocompatible con 1080p
- **COMPATIBILIDAD CON ANFITRIONES:** Cable pasivo Mini DisplayPort a HDMI, compatible con fuentes mDP++, incluyendo los Macbooks con Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, computadores de escritorio (AMD FirePro/NVidia Quadro), ordenadores portátiles, minicomputadores itx, así como Intel NUC y replicadores de puertos
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** El cable adaptador Mini DP a HDMI tiene un diseño flexible y gracias a que el chip adaptador va integrado en el conector HDMI permite una instalación más ordenada y con mejor aspecto en la oficina, sala de juntas u oficina en casa. Cable de 2m, que facilita su enrutamiento/instalación
- **CONEXIONES FIABLES:** El cable mDP a HDMI permite conectar directamente su monitor, pantalla o proyector HDMI. El chipset está integrado en el conector HDMI, lo cual minimiza la pérdida de señal y, por tanto, transmite imágenes con gran nitidez
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Gracias a que no requiere software controlador, el cable conversor Mini DP a HDMI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo macOS, Windows y Ubuntu. Es compatible con dispositivos MiniDP, como los modelos de computadores Microsoft Surface o MacBook con TB1/TB2

Hardware

| | |
|---------------------------|---------|
| Política de Garantía | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Pasivo |

| | |
|-------------------------|--|
| Entrada A/V | Mini DisplayPort - 1.2 |
| Salida A/V | HDMI - 1.4 |
| Soporte de Audio | Sí |
| Estándares Industriales | DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort) HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 |

Rendimiento

| | |
|---------------------------|---|
| Resolución Digital Máxima | 4K x 2K @ 30 Hz |
| Resoluciones Admitidas | 4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
| Pantalla Plana Soportada | Sí |
| Especificaciones de Audio | Sonido envolvente 7.1 |
| MTBF | 2,183,131 horas |

Conector(es)

| | |
|------------|-----------------------------|
| Conector A | Mini DisplayPort (20 pines) |
| Conector B | HDMI (19 pines) |

Requisitos Ambientales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Humedad | 10%-85% |



Características
Físicas

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Color | Negro |
| Longitud del Cable | 6.6 ft [2 m] |
| Longitud del Producto | 6.6 ft [2 m] |
| Ancho del Producto | 1.6 in [41 mm] |
| Altura del Producto | 0.6 in [15 mm] |
| Peso del Producto | 2.7 oz [75.2 g] |

Información de la
Caja

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Longitud de la Caja | 8.7 in [22 cm] |
| Ancho de la Caja | 1.6 in [41 mm] |
| Altura de la Caja | 0.6 in [15 mm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.2 oz [120 g] |

Contenido de la
Caja

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Incluido en la Caja | Cable adaptador mDP a HDMI |
|---------------------|----------------------------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

