

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 2m - con Video de 4K 30Hz - Cable Adaptador mDP a HDMI - MiniDP o Thunderbolt 1/2 para Mac o PC - Cable Convertidor MiniDP a HDMI

ID del Producto: MDP2HDMM2MB



Este cable adaptador Mini DisplayPort™ a HDMI® de 2m permite una conexión con un solo cable de su PC portátil MacBook o Ultrabook™ equipado con mDP a una pantalla o proyector equipado con HDMI. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de vídeo Ultra HD 4K, así como con Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Este cable adaptador garantiza siempre una impresionante calidad de imagen, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir Mini DisplayPort a HDMI.

El adaptador también es retrocompatible con fuentes de vídeo y pantallas de resolución inferior. Compatible con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con vídeo 4K.

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador Mini DisplayPort a HDMI se conecta directamente desde su fuente de vídeo Mini DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No requiere una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores de llave ("dongle") de conversores que requieren alimentación activa y cables de de vídeo por separado.

Con una longitud de 2m, este cable adaptador ofrece una conexión compacta que ocupa poco espacio, sin exceso de cable, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones de menor longitud, también ofrecemos un cable mDP a HDMI de 1m (MDP2HDMM1MB), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

El cable MDP2HDMM2MB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.



### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad









#### **Aplicaciones**

- Conecte un ordenador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un aula o en su estación de trabajo
- Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 2 m de cable
- Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI
- Conecte su fuente de vídeo DP a una pantalla HDMI 4K

#### Características

- RENDIMIENTO DEL PRODUCTO: Este cable Mini DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4 de 2 metros de longitud conecta su mDP anfitrión a una pantalla/monitor HDMI | Compatible con video Ultra HD (UHD) 4K 30Hz (3840x2160) o 4096x2160 a 24Hz, audio 7.1, HDCP 1.4, DPCP | Retrocompatible con 1080p
- COMPATIBILIDAD CON ANFITRIONES: Cable pasivo Mini DisplayPort a HDMI, compatible con fuentes mDP++, incluyendo los Macbooks con Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, computadores de escritorio (AMD FirePro/NVidia Quadro), ordenadores portátiles, minicomputadores itx, así como Intel NUC y replicadores de puertos
- CABLE DE PANTALLA INTEGRADO: El cable adaptador Mini DP a HDMI tiene un diseño flexible y gracias a que el chip adaptador va integrado en el conector HDMI permite una instalación más ordenada y con mejor aspecto en la oficina, sala de juntas u oficina en casa. Cable de 2m, que facilita su enrutamiento/instalación
- CONEXIONES FIABLES: El cable mDP a HDMI permite conectar directamente su monitor, pantalla o proyector HDMI. El chipset está integrado en el conector HDMI, lo cual minimiza la pérdida de señal y, por tanto, transmite imágenes con gran nitidez
- FÁCIL DE UTILIZAR: Gracias a que no requiere software controlador, el cable conversor Mini DP a HDMI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo macOS, Windows y Ubuntu. Es compatible con dispositivos MiniDP, como los modelos de computadores Microsoft Surface o MacBook con TB1/TB2

Hardware



Política de Garantía 3 Years

Active or Passive

Adapter

Pasivo

Entrada A/V Mini DisplayPort - 1.2

Salida A/V HDMI - 1.4

Soporte de Audio Sí

Estándares Industriales DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de

contenido DisplayPort)

HDCP ("High Definition Content Protection", protección

de contenido de alta definición)

DisplayPort 1.2

**HDMI 1.4** 

Rendimiento

Resolución Digital

Máxima

4K x 2K @ 30 Hz

Resoluciones Admitidas 4k x 2K (Ultra HD)

1920x1200

1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Pantalla Plana Soportada Sí

Especificaciones de

Audio

Sonido envolvente 7.1

**MTBF** 

2,183,131 horas

Conector(es)

Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)





Temperatura	de
Almacenamie	nto

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad

10%-85%

#### Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto 6.6 ft [2.0 m]

Ancho del Producto 0.9 in [2.2 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Peso del Producto 2.9 oz [83.0 g]

1

## Información de la

Caja

Cantidad de Paquetes

Longitud de la Caja

6.8 in [17.2 cm]

Ancho de la Caja

7.9 in [20.1 cm]

Altura de la Caja

0.7 in [1.9 cm]

Peso (de la Caja) del

Envío

3.1 oz [88.0 g]

## Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja

1 - Cable adaptador mDP a HDMI

# Información Acerca

de la Garantía

Warranty

3 Años

<sup>\*</sup> La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.