

Cavo mini DisplayPort a HDMI da 2 m - Video 4K a 30 Hz - cavo adattatore mDP a HDMI - Mac/PC mini DP o Thunderbolt 1/2 a HDMI - Cavo convertitore mDP a HDMI - Bianco

ID prodotto: MDP2HDMM2MW



Questo cavo adattatore Mini DisplayPort™ a HDMI® da 1,8 m consente il collegamento da un computer laptop MacBook, Ultrabook™ o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP a un display o a un proiettore HDMI. L'adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a Ultra HD 4K ed è compatibile con la tecnologia Thunderbolt™ se collegato direttamente a una porta I/O che supporta la tecnologia DisplayPort tramite Thunderbolt.

Questo cavo adattatore consente di mantenere una eccezionale qualità delle immagini, quattro volte superiore alla risoluzione di 1080p, durante la conversione da Mini DisplayPort a HDMI.

L'adattatore è inoltre retrocompatibile con display e sorgenti video con risoluzioni inferiori. Grazie al supporto di risoluzioni ad alta definizione di 1080p e 720p, è possibile preparare la configurazione esistente per i video 4K di nuova generazione.

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore mDP a HDMI consente il collegamento direttamente dalla sorgente video Mini DisplayPort alla porta HDMI sul display. Non necessità di una sorgente di alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono un'alimentazione attiva e ingombranti cavi video separati.

Con una lunghezza di 2m, questo cavo adattatore offre un collegamento compatto che elimina la parte di cavo in eccesso per garantire un'installazione ordinata e professionale. Per le installazioni più corte, offriamo anche un cavo mDP a HDMI da 1 m (MDP2HDMM1MW), che consente di scegliere la lunghezza del cavo adatta alle proprie esigenze.

MDP2HDMM2MW è un elegante adattatore di colore bianco che risalta vicino al computer Mac.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare un computer Mini DisplayPort a un display HDMI della scrivania o della workstation dell'aula
- Può essere utilizzato nella sala riunioni o sulle workstation da ufficio per le installazioni che richiedono un cavo di 2 m
- Si installa nella workstation domestica rendendo il computer DisplayPort compatibile con un display HDMI
- Consente di collegare una sorgente video DP a un display HDMI 4K

Caratteristiche

- **PRESTAZIONI DEL PRODOTTO:** il cavo mini DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4 da 2 m consente di collegare un host mDP a un display/monitor HDMI - Supporta video con risoluzione Ultra HD 4K a 30 Hz o 4096x2160 a 24 Hz, audio a 7.1 canali, HDCP 1.4, DPCP - Bianco
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** il cavo mini DisplayPort a HDMI passivo supporta sorgenti mDP++, inclusi MacBook Thunderbolt 1 e 2, MacBook Air e Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktop (AMD FirePro/NVIDIA quadro), laptop, computer mini-ITX, Intel NUC e dock
- **CAVO PER DISPLAY INTEGRATO:** il cavo mini DP a HDMI dispone di un design flessibile con chip adattatore integrato nel connettore HDMI per ridurre l'ingombro e consentire un'installazione ordinata; lunghezza di 2 m per la massima facilità di installazione
- **COLLEGAMENTO AFFIDABILE:** il cavo mDP a HDMI UHD consente il collegamento diretto a monitor, display o proiettore HDMI; il chip è integrato nel connettore HDMI in modo da ridurre al minimo la perdita di segnale e offrire un'immagine eccezionalmente nitida
- **FACILE DA USARE:** senza bisogno di software o driver, il cavo convertitore mini DP a HDMI funziona con qualsiasi sistema operativo, tra cui macOS, Windows e Ubuntu; compatibile con i dispositivi mini DP come i PC Microsoft Surface o i MacBook TB1/TB2

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo

Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì
Standard del settore	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1
MTBF	2,183,131 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10%-85%

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
--------	--------

Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	1.6 in [4.1 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	2.7 oz [77.4 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [120.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore mDP a HDMI
--------------------------	--------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.