

2 m Mini DisplayPort naar HDMI kabel - 4K 30Hz video - mDP naar HDMI kabel adapter  
- Mini DP of Thunderbolt 1/2 Mac/pc naar HDMI monitor - mDP naar HDMI  
convertekabel - wit

Productcode: MDP2HDMM2MW



Deze 2 m lange Mini DisplayPort™-naar-HDMI®-adapterkabel biedt een 1-kabelverbinding tussen uw mDP-MacBook of Ultrabook™ laptop en een HDMI-scherm of -projector. De passieve adapter ondersteunt videoresoluties tot Ultra HD 4K en is Thunderbolt™ compatibel, als hij direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort.

Deze adapterkabel zorgt ervoor dat u een verbazingwekkende beeldkwaliteit kunt behouden, vier keer de resolutie van 1080p, bij de conversie van Mini DisplayPort naar HDMI.

De adapter is ook neerwaarts compatibel met schermen en videobronnen met lagere resoluties. Dankzij de ondersteuning van high-definition resoluties 1080p en 720p, is uw bestaande installatie ook in de toekomst klaar voor 4K video.

Voor de eenvoudigste en meest discrete installatie, kunt u deze mDP-naar-HDMI-adapter direct vanaf uw Mini DisplayPort-videobron aansluiten op de HDMI-poort van uw scherm. Hij heeft geen voeding nodig, in tegenstelling tot sommige converterdongles die actieve voeding en aparte videokabels nodig hebben.

Met zijn 2 m biedt deze adapterkabel een compacte aansluiting zonder kabelwarboel voor een nette, professionele installatie. Voor kortere verbindingen bieden wij ook een 1 m mDP-naar-HDMI-kabel (MDP2HDMM1MW), waardoor u de door u gewenste kabellengte kunt kiezen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Sluit een Mini DisplayPort-computer aan op een HDMI-scherm op uw bureau of werkstation in uw klaslokaal
- Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 2 m lange kabels nodig zijn
- Installeer in uw thuiswerkstation om uw DisplayPort-computer compatibel te maken met uw HDMI-scherm
- Sluit uw DP-videobron aan op een 4K HDMI-scherm

## Eigenschappen

- **PRODUCTPRESTATIE:** 2 m Mini DisplayPort 1.2 naar HDMI 1.4 kabel voor de aansluiting van uw mDP host op een HDMI scherm/monitor | ondersteunt Ultra HD (UHD) 4K 30Hz (3840x2160) of 4096x2160 bij 24Hz video, 7.1 kanaals audio, HDCP 1.4, DPCP | neerwaarts compatibel met 1080p | wit
- Verminder kabelwarboel met deze 2 m adapterkabel
- Vermijd de problemen van converters die extra kabels en voedingsadapters vereisen, met deze plug & play kabeladapter
- **BETROUWBARE VERBINDING:** UHD mDP naar HDMI kabel biedt een directe verbinding met uw HDMI monitor, scherm of projector; de chip is in de HDMI connector geïntegreerd, voor minimaal signaalverlies en een kristalhelder beeld
- Plug & play-installatie

---

### Hardware

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Garantiebeleid            | 3 Years                               |
| Active or Passive Adapter | Passief                               |
| AV-ingang                 | Mini DisplayPort - 1.2                |
| AV-uitgang                | HDMI - 1.4                            |
| Audio                     | Ja                                    |
| Industriestandaarden      | DPCP (DisplayPort Content Protection) |

HDCP (High Definition Content Protection)

DisplayPort 1.2

HDMI 1.4

#### Prestaties

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Maximale digitale resoluties | 4K x 2K @ 30 Hz                                                         |
| Ondersteunde resoluties      | 4k x 2K (Ultra HD)<br>1920x1200<br>1920x1080 (1080p)<br>1280x720 (720p) |
| Ondersteuning breedbeeld:    | Ja                                                                      |
| Audiospecificaties           | 7.1 surround sound                                                      |
| MTBF                         | 2,183,131 uren                                                          |

#### Connector(en)

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Connector A | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) |
| Connector B | 1 - HDMI (19-polig)             |

#### Gebruiksomgeving

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)   |
| Opslagtemperatuur   | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Vochtigheid         | 10%-85%                       |

#### Fysieke eigenschappen

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kleur           | Wit             |
| Kabellengte     | 6.6 ft [2 m]    |
| Lengte product  | 6.6 ft [2.0 m]  |
| Breedte product | 1.6 in [4.1 cm] |
| Hoogte product  | 0.6 in [1.5 cm] |

|                          |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                          | Gewicht product          | 2.7 oz [77.4 g]                |
| <hr/>                    |                          |                                |
| Verpakkingsinformatie    |                          |                                |
|                          | Verpakkingsaantal        | 1                              |
|                          | Lengte Verpakking        | 7.7 in [19.5 cm]               |
|                          | Package Width            | 8.7 in [22.0 cm]               |
|                          | Package Height           | 0.6 in [1.4 cm]                |
|                          | Verzendgewicht (verpakt) | 4.2 oz [120.0 g]               |
| <hr/>                    |                          |                                |
| Wat wordt er meegeleverd |                          |                                |
|                          | Meegeleverd              | 1 - mDP-naar-HDMI-adapterkabel |
| <hr/>                    |                          |                                |
| Garantiebepalingen       |                          |                                |
|                          | Warranty                 | 3 Jaar                         |
| <hr/>                    |                          |                                |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.