

Cable Adaptador Mini DisplayPort a HDMI de 3m - 4K 30Hz

ID del Producto: MDP2HDMM3MB



Este cable adaptador Mini DisplayPort™ a HDMI® de 3m permite una conexión con un solo cable de su computador portátil MacBook o Ultrabook™ equipado con mDP a una pantalla o proyector equipado con HDMI. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de video 4K Ultra HD, así como con Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Este cable adaptador funciona con fuentes de video y pantallas 4K HDMI, lo cual garantiza que se mantiene una calidad impresionante de imagen, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir Mini DisplayPort a HDMI.

El adaptador también es retrocompatible con fuentes de video y pantallas de resolución inferior. Compatible con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con video 4K.

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador mDP a HDMI se conecta directamente desde su fuente de video Mini DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No es necesaria una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores dongle conversores que requieren alimentación activa y cableado de video por separado.

Con una longitud de 3m, este cable adaptador permite una conexión directa que evita el exceso de adaptadores/cables, lo cual garantiza una instalación profesional. Para instalaciones más cortas o más largas, también ofrecemos el cable mDP a HDMI de 1 metro (MDP2HDMM1MB), el cable mDP a HDMI de 2 metros (MDP2HDMM2MB), y el cable MDP a HDMI de 5 metros (MDP2HDMM5MB), lo cual le permite elegir el cable con la longitud apropiada, según sus necesidades concretas de instalación.

El producto MDP2HDMM3MB está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte un ordenador equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, ya sea en un aula o en su estación de trabajo
- Utilícelo para instalaciones en sus salas de juntas o estaciones de trabajo que requieran 3m de cable
- Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI
- Conecte su fuente de vídeo mDP a una pantalla HDMI 4K

Características

- **RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:** El cable de 3m de Mini DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4 conecta su host mDP a una pantalla HDMI - Admite vídeo Ultra HD (UHD) 4K 30Hz (3840x2160) o 4096x2160 @ 24Hz, Audio 7.1, HDCP 1.4, DPCP - Retrocompatible con 1080p
- **COMPATIBILIDAD CON EL HOST:** Compatible con fuentes mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordeadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles, mini ITX, Intel NUC y bases de conexión
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** Diseño flexible con un chip adaptador integrado en el conector HDMI que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la sala de juntas o la oficina en casa - Cable de 3m para facilitar la instalación
- **CONEXIÓN FIABLE:** El cable mDP a HDMI proporciona una conexión directa a su monitor, pantalla o proyector HDMI - El chip está integrado en el conector HDMI, lo que minimiza la pérdida de señal y proporciona una imagen nítida
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software ni controladores, el cable conversor Mini DP a HDMI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo macOS, Windows y Ubuntu - Compatible con dispositivos MiniDP como Microsoft Surface o MacBooks TB1/TB2

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo

Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	HDMI - 1.4
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort) HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
MTBF	2,183,131 horas

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	10%-85%

Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.9 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	4.0 oz [114.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.4 oz [124.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - cable mDP a HDMI
---------------------	----------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.