

Cable Conversor Mini DisplayPort a HDMI de 5m - con Video de 4K 30Hz - Cable Adaptador mDP a HDMI - MiniDP o Thunderbolt 1/2 para Mac o PC - Cable Convertidor MiniDP a HDMI

ID del Producto: MDP2HDMM5MB



Este cable adaptador Mini DisplayPort™ a HDMI® de 5m permite una conexión con un solo cable, desde su laptop Microsoft® Surface™ Pro, MacBook o Ultrabook™ equipada con mDP a una pantalla o proyector equipado con HDMI. Este adaptador pasivo es compatible con resoluciones de video 4K Ultra HD, así como con Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Este cable adaptador funciona con sus fuentes de video y pantallas 4K HDMI, lo cual garantiza que se mantiene una calidad impresionante de imagen, cuatro veces la resolución de 1080p, al convertir Mini DisplayPort a HDMI.

El adaptador también es retrocompatible con fuentes de video y pantallas de resolución inferior. Compatible con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con video 4K.

Para efectuar una instalación lo más sencilla y discreta, este adaptador mDP a HDMI se conecta directamente desde su fuente de vídeo Mini DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No es necesaria una fuente de alimentación, a diferencia de algunos conectores dongle conversores que requieren alimentación activa y cableado de video por separado.

Con una longitud de 5m, este cable adaptador ofrece una conexión directa que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Para instalaciones más cortas, también ofrecemos el cable mDP a HDMI de 1 metro (MDP2HDMM1MB), el cable mDP a HDMI de 2 metros (MDP2HDMM2MB), y el cable MDP a HDMI de 3 metros (MDP2HDMM3MB), lo cual le permite elegir el cable con la longitud apropiada, según sus necesidades concretas de instalación.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte una computadora equipada con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI en el escritorio de su salón de clases o en su estación de trabajo
- Utilícelo para instalaciones en sus salas de juntas o estaciones de trabajo que requieran 5m de cable
- Instálelo en su estación de trabajo doméstica, a fin de que su ordenador equipado con DisplayPort sea compatible con su pantalla HDMI
- Conecte su fuente de video mDP a una pantalla HDMI 4K

Características

- Asombrosa calidad de video gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz
- COMPATIBILIDAD CON ANFITRIONES: Cable pasivo Mini DisplayPort a HDMI, compatible con fuentes mDP++, incluyendo los Macbooks con Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), ordenadores portátiles, miniordenadores itx, así como Intel NUC y replicadores de puertos
- CABLE DE PANTALLA INTEGRADO: El cable adaptador Mini DP a HDMI tiene un diseño flexible y gracias a que el chip adaptador va integrado en el conector HDMI permite una instalación más ordenada y con mejor aspecto en la oficina, sala de juntas u oficina en casa; cable de 5m, que facilita su enrutamiento/instalación
- CONEXIONES FIABLES: El cable mDP a HDMI permite conectar directamente su monitor, pantalla o proyector HDMI. El chipset está integrado en el conector HDMI, lo cual minimiza la pérdida de señal y, por tanto, transmite imágenes con gran nitidez
- FÁCIL DE UTILIZAR: Gracias a que no requiere software controlador, el cable conversor Mini DP a HDMI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo macOS, Windows y Ubuntu; es compatible con dispositivos MiniDP, como los modelos de ordenadores Microsoft Surface o MacBook con TB1/TB2

Hardware

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Política de Garantía | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Pasivo |
| Entrada A/V | Mini DisplayPort - 1.2 |

| | |
|-------------------------|--|
| Salida A/V | HDMI - 1.4 |
| Soporte de Audio | Sí |
| Estándares Industriales | DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort) HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 |

Rendimiento

| | |
|---------------------------|---|
| Resolución Digital Máxima | 4K x 2K @ 30 Hz |
| Resoluciones Admitidas | 4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
| Pantalla Plana Soportada | Sí |
| Especificaciones de Audio | Sonido envolvente 7.1 |
| MTBF | 2,183,131 horas |

Conector(es)

| | |
|------------|---------------------------------|
| Conector A | 1 - Mini DisplayPort (20 pines) |
| Conector B | 1 - HDMI (19 pines) |

Requisitos Ambientales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Humedad | 10%-85% |

Características
Físicas

| | |
|-----------------------|------------------|
| Color | Negro |
| Longitud del Cable | 16.4 ft [5 m] |
| Longitud del Producto | 16.4 ft [5.0 m] |
| Ancho del Producto | 8.5 in [21.5 cm] |
| Altura del Producto | 0.5 in [1.2 cm] |
| Peso del Producto | 7.3 oz [206 g] |

Información de la
Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 6.4 in [16.3 cm] |
| Ancho de la Caja | 7.8 in [19.8 cm] |
| Altura de la Caja | 1.3 in [3.3 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 7.5 oz [212.0 g] |

Contenido de la
Caja

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable adaptador mDP a HDMI |
|---------------------|--------------------------------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.