

Mini DisplayPort naar HDMI adapterkabel - 5 m - 4K 30Hz

Productcode: MDP2HDMM5MB



Deze 5 m lange Mini DisplayPort™ naar HDMI®-adapterkabel biedt een enkele-kabelverbinding tussen uw mDP-MacBook of Ultrabook™ laptop en een HDMI-scherm of -projector. De passieve adapter ondersteunt videoresoluties tot Ultra HD 4K en is Thunderbolt™ compatibel, als deze adapterkabel direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort.

Deze adapterkabel is geschikt voor uw 4K HDMI-scherm en videobron en zorgt ervoor dat u een verbazingwekkende beeldkwaliteit behoudt, vier keer de resolutie van 1080p, bij de conversie van Mini DisplayPort naar HDMI.

De adapter is ook neerwaarts compatibel met schermen en videobronnen met lagere resoluties. Dankzij ondersteuning van high-definition resoluties 1080p en 720p is uw bestaande installatie ook in de toekomst klaar voor 4K video.

Voor de eenvoudigste en meest discrete installatie, kunt u deze mDP naar HDMI-adapter direct vanaf uw Mini DisplayPort-videobron aansluiten op de HDMI-poort van uw scherm. Deze adapter heeft geen voeding nodig, in tegenstelling tot sommige converterdongles die actieve voeding en aparte videokabels nodig hebben.

Met 5 m biedt deze adapterkabel een directe aansluiting zonder kabelwarboel voor een nette, professionele installatie. Voor korte afstanden bieden wij ook een 1-meter mDP naar HDMI-kabel (MDP2HDMM1MB), een 2-meter mDP naar HDMI-kabel (MDP2HDMM2MB) en een 3 m mDP naar HDMI-kabel (MDP2HDMM3MB) zodat u altijd de juiste kabellengte voor uw installatie kunt kiezen.

De MDP2HDMM5MB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een Mini DisplayPort-computer aan op een HDMI-scherm op uw bureau of werkstation in uw klaslokaal
- Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 5 m lange kabels nodig zijn
- Installeer in uw thuiswerkstation om uw DisplayPort-computer compatibel te maken met uw HDMI-scherm
- Sluit uw mDP-videobron aan op een 4K HDMI-scherm

Eigenschappen

- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 30 Hz
- Verminder kabelwarboel met een 5 m adapterkabel
- Vermijd de problemen van converters die extra kabels en voedingsadapters vereisen, met deze plug & play kabeladapter
- Ondersteunt HDMI 4K bij 30 Hz
- Plug & play installatie
- Geen netadapter benodigd

Prominence

Garantiebeleid	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 15ft 5m Mini DisplayPort to HDMI Adapter Cable 4K mDP to HDMI

Hardware

Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industriestandaarden	DPCP (DisplayPort Content Protection)

HDCP (High Definition Content Protection)

DisplayPort 1.2

HDMI 1.4

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound
MTBF	2,183,131 uren

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10%-85%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	16.4 ft [5 m]
Lengte product	16.4 ft [5.0 m]
Breedte product	0.0 in [0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0 mm]

Gewicht product 7.4 oz [209.7 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 7.6 oz [216 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd mDP-naar-HDMI-adapterkabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

