

Cavo adattatore attivo video e audio Mini DisplayPort a HDMI - Mini DP a HDMI - 1920x1200 - Bianco

ID prodotto: MDP2HDSW



L'adattatore Mini DisplayPort® a HDMI® bianco MDP2HDSW offre il supporto del pass-through audio che consente di collegare audio e video trasmessi da un computer desktop o laptop dotato di Mini DisplayPort a un monitor, proiettore o display HDMI.

Grazie al design elegante e al look uniforme, questo adattatore Mini DisplayPort a HDMI bianco è ideale per gli utenti Mac.

A differenza di un adattatore passivo, MDP2HDS converte attivamente l'uscita Mini DisplayPort in modalità singola e in modalità doppia, una soluzione ottimale per le schede grafiche che non trasmettono segnali in uscita in modalità doppia/modalità multipla (DP++), come le schede ATI™ Eyefinity.

Questo adattatore attivo Mini DP a HDMI® è compatibile con l'uscita Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Permette di riutilizzare un monitor o proiettore HDMI esistente con un nuovo computer dotato di Mini DisplayPort o come display secondario
- Consente l'utilizzo del monitor HDMI® come display secondario

## Caratteristiche

- Supporta risoluzioni del display fino a 1920x1200 (WUXGA)
- Conforme a DisplayPort 1.1a e HDCP 1.3
- Compatibile con Intel® Thunderbolt™ con uscita DisplayPort
- Pass-through audio surround 5.1
- Funziona con schede video che non supportano segnali DP++ (multimodali) in uscita

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì
Standard del settore	HDCP DisplayPort 1.1

---

### Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 5.1

---

### Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Lunghezza prodotto	8.3 in [21.1 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
Peso prodotto	1.1 oz [29.8 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [49.5 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore attivo Mini-DisplayPort® a HDMI®
--------------------------	---

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

