

Adaptateur de Voyage Audio-Vidéo : Convertisseur 2 en 1 mini DisplayPort vers HDMI et VGA - Dongle Hub Répartiteur Adaptateur Convertisseur Port Mini DisplayPort (Mini DP) vers HDMI VGA

N° de produit: MDP2HDVGA



Cet adaptateur de voyage vous permet de connecter un Ultrabook™ ou un ordinateur portable compatible Mini DP à un écran HDMI® ou VGA. L'adaptateur Mini DisplayPort 2 en 1 est l'accessoire idéal pour tous vos appareils Microsoft® Surface™ Pro avec Mini DP.


Pourquoi transporter plusieurs adaptateurs lorsqu'il vous en faut seulement un ? Au lieu de garder deux adaptateurs différents à portée de main, l'adaptateur de voyage mDP MDP2HDVGA offre les deux sorties VGA et HDMI, ce qui vous permet de connecter la sortie mDP de votre ordinateur portable à tout écran moderne de salle de conférence ou de classe. Une solution plug-and-play idéale pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil).

De plus, étant donné que le convertisseur prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200 ou 1080p, vous pouvez convertir une source vidéo Mini DisplayPort en HDMI ou VGA sans compromettre la qualité vidéo.

L'adaptateur de voyage audio-vidéo maximise la portabilité grâce à sa conception compacte et légère. Sa conception pratique rend cet adaptateur aussi transportable que votre ordinateur portable. Il peut être facilement rangé dans la sacoche ou l'étui de transport de votre ordinateur portable et élimine la nécessité d'emporter plus d'un adaptateur. Avec cet adaptateur, vous pouvez virtuellement vous rendre dans n'importe quelle salle de conférence, prêt à présenter et à faire une excellente première impression. Vous n'aurez pas à vous sentir gêné de devoir fouiller dans votre sac à la recherche du bon connecteur.

Ce convertisseur 2 en 1 est compatible avec le port Intel Thunderbolt de votre ordinateur et peut être facilement installé sans logiciel ni pilote.

Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Emmenez cet adaptateur lors de voyage pour vous connecter à presque tous les écrans que vous rencontrerez
- Connectez votre ordinateur portable/Ultrabook BYOD (apportez votre propre appareil) à un écran HDMI ou VGA de votre travail
- Connectez un écran VGA ou HDMI à votre ordinateur portable Mini DisplayPort pour l'utiliser comme écran secondaire

## Spécifications techniques

- Raccordez un PC ou Mac compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI et VGA avec ce câble mini DisplayPort vers HDMI et VGA
- Ce dongle répartiteur multiport d'écran Mini DisplayPort vers HDMI et VGA est compatible avec les ordinateurs portables Surface Pro et Lenovo X1 Carbon équipés d'un port mDP
- Hub port Mini DisplayPort vers HDMI/Mini DisplayPort vers VGA/Mini DP vers HDMI/mDP vers VGA/mDP vers HDMI/Sortie vidéo vers vidéoprojecteur/Thunderbolt vers HDMI et VGA/mDP vers VGA et HDMI
- Transportez cet adaptateur d'écran mini DisplayPort (mini DP) vers HDMI VGA avec votre ordinateur portable pour le raccorder à n'importe quel écran HDMI et VGA
- Ce dongle répartiteur multiport d'écran Mini DisplayPort vers HDMI et VGA rend les écrans HDMI et VGA compatibles mDP
- Ce dongle répartiteur multiport d'écran Mini DisplayPort vers HDMI et VGA est similaire à MDP2VGDVHD

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive	Actif

Adapter	
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	HDMI - 1.4
	VGA
Prise en charge audio	Oui

---

#### Performance

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Résolutions analogiques max.	1920x1200/1080p
Résolutions numériques max.	1920x1200/1080p
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Son surround 5.1 (dépendant de la source et de la destination vidéo)
MTBF	1,097,978 heures

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

---

#### Notes spéciales / Configuration

Remarque	Le port HDMI est un port passif.  Le port VGA est un port actif.  Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
----------	---

---

#### Conditions environnementales

Température de	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
----------------	-----------------------------

fonctionnement	
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10~85 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	5.9 in [150 mm]
Longueur du produit	7.5 in [19.0 cm]
Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	0.8 oz [22.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.6 in [11.8 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Poids brut	1.5 oz [42.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Mini DisplayPort™ vers HDMI®/VGA
	1 - Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis