

A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI of VGA converter

Productcode: MDP2HDVGA



Met deze reisadapter kunt u uw voor mDP geschikte Ultrabook™ of laptop op elk VGA- of HDMI®-scherm aansluiten. De 2-in-1 Mini DisplayPort-adapter is de perfecte accessoire voor uw Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 of Surface Book.


Waarom zou u meerdere adapters meenemen als u er slechts één nodig hebt? In plaats van twee verschillende adapters bij de hand te houden, biedt de MDP2HDVGA mDP reisadapter zowel VGA- als HDMI-uitgangen, zodat u uw laptop mDP-uitgang kunt aansluiten op elk scherm in een moderne vergaderruimte of klaslokaal -- een ideale plug & play oplossing voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties in uw kantoor.

Omdat de converter videoresoluties tot 1920x1200/1080p ondersteunt, kunt u bovendien een Mini DisplayPort-videobron op HDMI of VGA aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De A/V-reisadapter maximaliseert mobiliteit dankzij een compact en lichtgewicht design. Het comfortabele design garandeert dat de adapter net zo mobiel is als uw laptop, omdat hij gemakkelijk in uw laptogas of draagtas past en geen meerdere adapters meer nodig hebt. Met deze adapter kunt u bijna elke vergaderruimte binnenstappen en direct uw presentatie geven, waardoor u een prima eerste indruk maakt en niet meer in verlegenheid wordt gebracht omdat u in uw tas naar de juiste connector moet zoeken.

De 2-in-1 converter is compatibel met de Intel Thunderbolt-poort van uw computer en kan eenvoudig en zonder software of besturingsprogramma's worden geïnstalleerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat uw apparaat op bijna elk scherm kunt aansluiten dat u tegenkomt
- Sluit uw BYOD laptop/Ultrabook aan op een beschikbaar HDMI- of VGA-scherm op uw werk
- Sluit een VGA- of HDMI-scherm aan op uw Mini DisplayPort laptop, als een tweede scherm

Eigenschappen

- 2-in-1 ontwerp biedt u de mogelijkheid uw mDP-computer aan te sluiten op elk HDMI- of VGA-scherm met slechts één adapter
- Maximaliseer uw mobiliteit met een compacte, lichtgewicht adapter die u gemakkelijk in uw laptoptas kunt meenemen
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p
- Compatibel met Intel Thunderbolt
- Plug & play-installatie
- Geen netadapter benodigd

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	HDMI - 1.4
	VGA
Audio	Ja

Prestaties

	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Maximale analoge resoluties	1920x1200/1080p
	Maximale digitale resoluties	1920x1200/1080p
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	5.1 surround sound (afhankelijk van videobron en bestemming)
	MTBF	1,097,978 uren
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De HDMI-poort is een passieve poort. De VGA-poort is een actieve poort.
		Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Kabellengte	5.9 in [150 mm]
	Lengte product	7.5 in [19.0 cm]

Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
Gewicht product	0.8 oz [22.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.6 in [11.8 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.5 oz [42.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Mini DisplayPort™-naar-HDMI®-/VGA-adapter
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.