

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco

ID prodotto: MDP2HDVGAW



L'adattatore da viaggio Mini DisplayPort™, codice prodotto MDP2HDVGA, consente di collegare un computer laptop, Ultrabook™ o Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP a qualsiasi display VGA o HDMI®. Caratterizzato da un elegante design all-white, si abbina alla perfezione ai computer MacBook Pro® o MacBook Air®.

Perché portare con sé vari adattatori se ne serve solo uno? Anziché tenere a portata di mano due diversi adattatori, l'adattatore da viaggio mDP ha due ingressi VGA e HDMI e consente il collegamento del computer laptop a qualsiasi moderno display di aule e sale riunioni: una perfetta soluzione plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) da ufficio.

Inoltre, poiché il convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, è possibile convertire una sorgente video Mini DisplayPort in HDMI o VGA, senza rinunciare alla qualità video.

L'adattatore A/V da viaggio massimizza la portabilità grazie al design compatto e leggero. Il comodo design assicura che l'adattatore sia portatile come un computer laptop e che si adatti facilmente all'interno della borsa del laptop o di un contenitore per il trasporto ed elimina la necessità di portare con sé più di un adattatore. Grazie a questo adattatore è possibile entrare in qualsiasi sala riunioni pronti per la propria presentazione, consentendo di fare un'ottima prima impressione e risparmiando l'imbarazzo di dover cercare nella propria borsa per cercare il giusto connettore.

Il convertitore 2 in 1 è compatibile con la porta Intel Thunderbolt del Mac o del PC ed è facile da installare poiché non richiede l'installazione di driver o software.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display disponibile
- Permette di collegare il laptop/Ultrabook BYOD a un display HDMI o VGA disponibile sul luogo di lavoro
- Permette di collegare un display VGA o HDMI a un laptop Mini DisplayPort da utilizzare come monitor secondario

Caratteristiche

- Il design 2 in 1 permette di collegare un computer mDP a qualsiasi display HDMI o VGA usando un singolo adattatore
- Massimizza la portabilità grazie all'adattatore compatto e leggero, facile da trasportare nella borsa del laptop
- Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p
- Compatibile con Intel® Thunderbolt™
- Installazione Plug-and-Play
- Non richiede un adattatore di alimentazione.
- Il design sottile interamente di colore bianco risalta in modo particolare con il Mac®

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	HDMI - 1.4
	VGA

	Audio	Sì
<hr/>		
Prestazioni		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	MTBF	1,097,978 ore
<hr/>		
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
		1 - HDMI (19 pin)
<hr/>		
Note/requisiti speciali		
	Nota	La porta HDMI è una porta di tipo passivo. La porta VGA è una porta di tipo attivo. Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
<hr/>		
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	40~85% RH
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Bianco
	Lunghezza del cavo	5.9 in [150 mm]
	Lunghezza prodotto	7.5 in [19.0 cm]
	Larghezza prodotto	2.2 in [5.7 cm]
	Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]

Peso prodotto 1.1 oz [30.1 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 7.8 in [19.8 cm]

Larghezza del Pacco 4.4 in [11.2 cm]

Altezza del Pacco 0.6 in [1.6 cm]

Peso spedizione (confezione) 1.5 oz [42.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort a HDMI/VGA

Informazioni sulla garanzia

Warranty 3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.