

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß

Produkt-ID: MDP2HDW



Der passive Mini DisplayPort®-auf-HDMI®-Videoadapter/-Konverter MDP2HDW (weiß) ermöglicht es Ihnen, über HDMI/Mini DisplayPort im Handumdrehen einen HDMI-Computermonitor oder -Fernseher an ein Gerät mit Mini DisplayPort-Ausgang (z. B. ein Microsoft® Surface™ Pro mit mDP) anzuschließen, wodurch Sie sich die Kosten für ein kompatibilitätsbedingtes Monitorupgrade sparen.

Der Adapter unterstützt eine Ausgabe mit hoher Auflösung von bis zu 1920 x 1200 und ist so eine hochwertige Lösung zum Spiegeln oder Erweitern eines Computer-Desktops auf ein zweites Display.

Für diesen vielseitigen Mini DisplayPort-auf-HDMI-Adapter ist ein funktionierender DisplayPort-Port (DisplayPort ++)-Anschluss erforderlich. Zudem ist er bei direktem Anschließen an einen entsprechenden DisplayPort-über-Thunderbolt™-E-/A-Port kompatibel mit dem Intel® Thunderbolt™-Ausgang.

Dieser Adapter ermöglicht Audio-Passthrough, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird. Informationen zur Unterstützung finden Sie im Handbuch der Videoquelle.

Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows

- Behalten Sie Ihren bestehenden HDMI®-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen Mini DisplayPort®-Gerät
- Eine ideale Lösung, um z. B. einen HDMI-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden

Merkmale

- Einfach zu verwendendes passives Kabel, keine Software notwendig
- Unterstützt PC-Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™
- RELIABLE CONNECTION: MiniDisplayPort to HDMI video converter is designed with nickel-plated connectors to ensure enhanced signal quality | Tested with HDMI cables up to 50ft (15m)
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the mDP to HDMI adapter dongle works with any OS including macOS, Windows & Ubuntu; Compatible with MiniDP devices like Microsoft Surface PCs or TB1/TB2 MacBooks

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industrienormen	DisplayPort 1.1a HDMI 1.3a
Chipset-ID	NXP - PTN3361

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound

Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	DP++-Port (DisplayPort ++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)
--------------------------------	---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Kabellänge	4.7 in [12 cm]
Produktlänge	6.7 in [17 cm]
Produktbreite	1.6 in [40 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
Produktgewicht	0.8 oz [24 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	9.4 in [24 cm]
Package Width	6.3 in [16 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [50 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Mini-DisplayPort®-auf-HDMI®-Konverter
--------------------	---------------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

