

## Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter

Productcode: MDP2VGA



Met deze Mini DisplayPort naar VGA-adapter kunt u uw mDP-computer op een VGA-scherm of -projector aansluiten. De adapter werkt met Mini DisplayPort-computers zoals uw Ultrabook™ of Microsoft® Surface.

Met de mDP-naar-VGA-adapter kunt u uw Mini DisplayPort laptop, desktop of tablet op een VGA-scherm aansluiten. De adapter is compatibel met mDP-poorten en Thunderbolt 1 en Thunderbolt 2 I/O-poorten, en ondersteunt plug & play connectiviteit waardoor een probleemloze installatie is gegarandeerd.

Met de Mini DisplayPort-adapter wordt uw mDP-computer volledig compatibel met bestaande VGA-schermen of -projectors bij u thuis of op uw kantoor. De VGA-connector heeft moeren die passen bij de schroeven van standaard VGA-kabels, zodat uw videokabel niet wordt losgekoppeld.

De Mini DisplayPort-naar-VGA-converter biedt maximale mobiliteit dankzij het compacte, lichtgewicht design, waardoor deze adapter de perfecte reisaccessoire is voor uw Surface Pro of Ultrabook, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past. Dankzij het ultramobile design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van de adapter, zelfs bij aansluiting op een ouder VGA-scherm, -projector of -tv. De adapter benut de videomogelijkheden die in uw mDP-aansluiting zijn geïntegreerd zodat elk detail met verbazingwekkende high-definition wordt weergegeven.

De MDP2VGA wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Neem de adapter mee op reis, zodat u uw computer op een beurs of in een hotelkamer op VGA-schermen kunt aansluiten
- Sluit uw BYOD laptop aan op een VGA hot desk op kantoor of een projector in een vergaderruimte
- Gebruik uw VGA-scherm als tweede scherm

## Eigenschappen

- Probleemloze connectiviteit met plug & play mDP-naar-VGA-videoadapter
- Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
- Kristalheldere beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p
- Compatibel met Thunderbolt 1 en Thunderbolt 2 poorten

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee

---

### Prestaties

Audiospecificaties	VGA - No Audio Support
--------------------	------------------------

---

### Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------



Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	5.1 in [13 cm]
Lengte product	7.3 in [18.5 cm]
Breedte product	1.4 in [35.6 mm]
Hoogte product	0.7 in [19.0 mm]
Gewicht product	1.0 oz [28.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.2 in [6.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 oz [37.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Mini DisplayPort to VGA Adapter
-------------	---------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

