

Mini DisplayPort till VGA-adapter - Aktiv Mini DP till VGA-konverterare - 1080p video - VESA-certifierad - mDP eller Thunderbolt 1/2 Mac/PC till VGA-skärm - mDP 1.2 till VGA-dongel

Produkt ID: MDP2VGA



Med denna Mini DisplayPort till VGA-adapter kan du ansluta din mDP-dator till en VGA-skärm eller -projektor. Adaptern fungerar med Mini DisplayPort-datorer som Ultrabook™ och alla Microsoft® Surface™ Pro-enheter som är utrustade med mDP.

Med mDP till VGA-adaptern kan du ansluta din bärbara eller stationära dator eller surfplatta med Mini DisplayPort till en VGA-skärm. Adaptern är kompatibel med mDP-portar samt Thunderbolt 1 och Thunderbolt 2 I/O-portar och stöder plug-and-play-anslutning för problemfri setup.

Mini DisplayPort-adaptern gör din mDP-dator helt kompatibel med befintliga VGA-skärmar eller -projektorer i hemmet eller på kontoret. VGA-kontakten har muttrar som passar skruvarna på standard VGA-kablar för att se till att din videokabel inte lossnar.

Mini DisplayPort till VGA-konverteraren maximerar bärbarhet med en kompakt och lätt design, vilket gör den till det perfekta resetillbehöret till din Surface Pro eller Ultrabook och får enkelt plats i datorväskan. Denna superbärbara designen gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Med sitt stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kommer du förvånas över bildkvaliteten som adaptern ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, projektor eller TV. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din mDP-anslutning för att ge alla detaljer i fantastisk upplösning.

MDP2VGA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ta med dig adaptern när du reser för att ansluta till VGA-skärmar vid mässor eller på hotellrum
- Anslut din bärbara BYOD-dator till hot desks med VGA på kontoret eller till en projektor i styrelserummet
- Använd VGA-bildskärmen som en andra bildskärm


Funktioner

- **MINI DISPLAYPORT TILL VGA-ADAPTER:** Mini DP 1.2 (HBR2) videoadaptern ansluter en VGA-skärm eller projektor med stöd för 1920x1200 och 1080p vid 60 Hz; EDID och DDC Pass-through som säkerställer kompatibilitet mellan källa och skärm | VESA DisplayPort-certifierad
- **VÄRDKOMPATIBILITET:** Aktiv digital till analog konverterare som stöder mDP/mDP++-källor inklusive MacBooks med Thunderbolt 1 och 2, MacBook Air och Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, stationära datorer (AMD FirePro/NVidia Quadro), bärbara datorer, mini itx-datorer, Intel NUC och dockningsstationer
- **ÖKAD PRODUKTIVITET:** Anslut en VGA-skärm eller projektor, eller lägg till en andra skärm för din arbetsstation med hjälp av denna mDP till VGA-adapterdongel; kompakt design som gör den perfekt för resor till och från kontor/hem | 13 cm kabel
- **VGA MED SKRUVLÅSNING:** Mini DisplayPort till VGA-skärmadapter som stöder VGA-skruvlåsningskabel för att förhindra att kabel lossnar eller oavsiktlig frånkoppling från VGA-skärmar och projektorer | Testad med VGA-kablar på upp till 7,6 m
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Ingen programvara eller drivrutiner krävs, Mini DP till VGA-konverterare (hane till hona) som fungerar med alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS; Kompatibel med MiniDP-enheter såsom Microsoft Surface-datorer eller TB1/TB2 MacBooks

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	VGA
Audio	Nej

Prestanda



Audio-specifikationer VGA - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	5.1 in [13 cm]
Produktlängd	7.3 in [18.5 cm]
Produktbredd	1.4 in [35.6 mm]
Produkt höjd	0.7 in [19.0 mm]
Produktvikt	1.0 oz [28.0 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.2 in [6.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.3 oz [37.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Mini DisplayPort till VGA-adapter
-----------------	-----------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

