

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

N° de produit: MDP2VGAAMM3M



Vous pouvez désormais organiser votre espace de travail sans le désordre qui l'accompagne généralement.

Ce câble adaptateur Mini DisplayPort™ vers VGA de 1,8 mètre unique est équipé d'un port audio intégré, qui vous permet de connecter un écran VGA ainsi que des haut-parleurs à votre ordinateur de bureau ou portable doté d'un port Mini DisplayPort (tel que n'importe quel appareil Microsoft® Surface™ Pro) compatible Mini DP.

Fini les câbles enchevêtrés ! Grâce au port audio intégré, plus besoin d'installer un câble audio distinct entre votre écran ou vos haut-parleurs et votre ordinateur portable ou de bureau. Il suffit désormais de brancher le câble audio entre les haut-parleurs et le câble adaptateur. Voilà une solution simple et nette !

Pour utiliser l'adaptateur en mode audio, il faut l'alimenter par USB. Branchez un câble Micro-USB dans l'adaptateur depuis votre ordinateur, votre écran ou votre œillet USB et le tour est joué !

Grâce à cet adaptateur, vous disposerez toujours des connexions dont vous avez besoin. Le port audio de votre ordinateur est abîmé ou bloqué ? Avec ce câble adaptateur, vous aurez quand même du son pour regarder des présentations vidéos, écouter de la musique en travaillant ou discuter sur Skype™ avec vos collègues.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, ce câble adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Branchez vos haut-parleurs et un écran VGA à votre ordinateur Mini DisplayPort tout en dissimulant complètement les câbles
- Utilisez-le dans votre salle de conférence ou à votre poste de travail pour les installations nécessitant un câble jusqu'à 3 m

Spécifications techniques

- Créez un milieu de travail sans enchevêtrement en organisant proprement vos câbles audio et vidéo derrière votre moniteur
- Remplacez un port audio abîmé ou bloqué en connectant vos haut-parleurs à votre ordinateur directement par l'adaptateur
- Assurez une qualité d'image exceptionnelle avec la prise en charge de résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920 x 1200 ou 1080p

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Oui

Performance

Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p (output)
Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p (input)
Prise en charge grand écran	Oui

Spécifications audio VGA - No Audio Support

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB Micro-B (5 broches)
Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humidité	40%~50%RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	9.8 ft [3 m]
Largeur du produit	1.6 in [4.0 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	5.2 oz [146 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	8.7 in [22 cm]
Largeur du Paquet	7.9 in [20 cm]
Hauteur du Paquet	1.6 in [41 mm]

Poids brut 5.9 oz [168 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA avec audio de 3 m

1 - Câble Micro-USB de 0,5 m

Informations de garantie

Warranty 3 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis