

## Mini DisplayPort naar HDMI VGA adapter - 4K 60Hz

Productcode: MDP2VGAHD20



Deze mini DisplayPort naar HDMI VGA adapter vormt een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw mini DP (of Thunderbolt 2) laptop op een VGA of HDMI scherm. De adapter ondersteunt High Dynamic Range (HDR) en zorgt voor scherpere beelden met verbeterde video.

Nooit meer verschillende adapters meenemen met een 2-in-1 mDP beeldschermadapter. Met zowel VGA als HDMI output kunt u uw laptop gemakkelijk aansluiten op elke met HDMI of VGA uitgevoerde scherm, met behulp van deze multiport video converter.

Dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp past de reis adapter gemakkelijk in uw laptotas; dus een geweldige reisaccessoires voor professionals.

Via de HDMI uitgang van deze mini DisplayPort converter kunt u de videomogelijkheden benutten van uw mDP (of Thunderbolt 2) aansluiting van uw computer, zodat u de verbazingwekkende kwaliteit van UHD op uw 4K 60Hz HDMI scherm kunt weergeven. Bovendien ondersteunt de VGA uitgang HD-resoluties tot 1920 x 1080, zodat u geen beeldkwaliteit hoeft op te offeren bij aansluiting op een VGA-scherm of -projector.

Met HDR ondersteuning kunt u genieten van levensechte beelden met meer contrast, helderheid en kleuren en grotere lichtsterkte dan standaard digital imaging.

Deze mini DP naar HDMI VGA dongle heeft geen aanvullende software of stuurprogramma's nodig en biedt zo een plug & play installatie voor een gebruikersvriendelijke ervaring.

De MDP2VGAHD20 heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Maak verbinding met bijna elk HDMI en VGA scherm, zowel onderweg als op kantoor
- Toon video op een tweede HDMI of VGA scherm
- Stream, bekijk en bewerk 4K video op uw HDMI scherm

## Eigenschappen

- Maximaliseer de videocompatibiliteit van uw laptop met een 2-in-1 adapter: Mini DisplayPort™ naar HDMI® of VGA
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met UHD-videoresoluties tot 4K 60Hz
- Ondersteunt HDR voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid
- Compacte, lichtgewicht adapter die u gemakkelijk in uw laptoptas kunt meenemen
- HASSLE-FREE SETUP: Supports no driver/software plug & play setup, the Mini DisplayPort to HDMI VGA adapter dongle works w/ macOS, Windows, Chrome OS, & Linux; Male mDP to female HDMI/VGA connector

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	HDMI - 2.0 VGA
Audio	Ja
Chipsetcode	ITE Tech - IT6564

---

### Prestaties

Video Revision	HDMI 2.0
Ondersteunde resoluties	Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz VGA: 1920x1080 / 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja



Audiospecificaties Mini DisplayPort - 7.1 kanaals audio<br/> VGA: geen audio-ondersteuning

Algemene specificaties HDMI: Passive  
VGA: Active

---

Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig) Thunderbolt™ 2 (20-polig)
Connector B	HDMI (19-polig) VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Voor HDR moet uw Mini DisplayPort poort DisplayPort 1.4 en moet uw scherm HDMI 2.0b ondersteunen.
---------	---

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 45 (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 85 % rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	1.7 in [42.0 mm]
Breedte product	2.4 in [60 mm]
Hoogte product	0.6 in [14 mm]
Gewicht product	1.2 oz [34 g]

---

Verpakkingsinformatie



Package Length	5.9 in [15 cm]
Package Width	3.1 in [80 mm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.9 oz [54 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	Mini DisplayPort naar HDMI en VGA adapter
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

