

Câble Mini DisplayPort vers VGA de 1,8 m - Actif - 1920 x 1200 - Câble/Cordon d'Écran Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA

N° de produit: MDP2VGAMM6B



Le câble convertisseur actif Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGAMM6B de 1,8 mètre vous permet de connecter directement votre appareil doté d'un port Mini DisplayPort (tel qu'un Macbook® ou tout appareil Microsoft® Surface™ Pro avec Mini DP) à un écran ou vidéoprojecteur VGA, le tout sans adaptateur ni câble supplémentaire. Il s'agit d'une solution économique rendant votre ordinateur Mini DisplayPort compatible avec un écran ou vidéoprojecteur VGA.

Le câble adaptateur est compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est connecté directement à un DisplayPort sur port d'entrée/sortie Thunderbolt. De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort à VGA sans compromis sur la qualité vidéo.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie Mini DisplayPort
- Connectez un ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle
- Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort

(PC, ordinateur portable, Mac, Ultrabook)

Spécifications techniques

- Raccordez un PC ou Mac compatible Mini DisplayPort à un moniteur ou vidéoprojecteur VGA à l'aide d'un câble mini DisplayPort vers VGA noir de 1,8 m - Câble/cordon adaptateur actif Mini DisplayPort vers VGA/Câble convertisseur mDP vers VGA
- Ce câble adaptateur actif Mini DisplayPort vers VGA est compatible avec les périphériques MacBook Pro et Surface Pro équipés d'un port mDP et les écrans et vidéoprojecteurs VGA
- Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200 avec ce câble/cordon Mini DisplayPort VGA (mini DP vers VGA)
- Gagnez de l'espace de travail en ajoutant un écran supplémentaire à votre PC à l'aide du port mDP avec ce câble mDP vers VGA
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the Mini DP to VGA converter cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like Microsoft Surface PCs or TB1/TB2 MacBooks

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Non
ID du chipset	Analogix - 9832

Performance

Longueur max. de câble	6.0 ft [1.8 m]
Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p (Output)
Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p (Input)
Spécifications audio	VGA - No Audio Support

MTBF 1,449,804 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	1.3 in [3.4 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	3.8 oz [109.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.2 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Poids brut	4.2 oz [119.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

