

75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Productcode: MXT101MMHQ75



The MXT101MMHQ75 High Resolution VGA Cable (75ft) is designed to provide the highest video quality possible through VGA, ideally suited for high resolution applications of 1920x1200 and above.

This durably constructed coaxial VGA video cable (HD15 to HD15) eliminates the picture "ghosting" and fuzzy images that are inherent to non-coaxial VGA cables, while delivering superior EMI interference protection by using ferrite cores near the connector ends.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel
- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)
- Connect a high resolution display to a Desktop PC or video switch, up to 75 feet away

Eigenschappen

- Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display

- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	14
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Aantal ferrieten	1
Certificaties	UL2919

Prestaties

Impedantie	75 Ohm
------------	--------

Connector(en)

Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 60 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 80 °C
Vochtigheid	0 - 80 %RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG

Max. afmeting connector	1.3 in [34 mm]
Kabellengte	75.0 ft [22.9 m]
Buitendiameter kabel	0.4 in [9 mm]
Lengte product	75.0 ft [22.9 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	4.7 lb [2.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.7 in [24.7 cm]
Package Width	9.4 in [24.0 cm]
Package Height	3.5 in [8.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.0 lb [2.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
	2 - Nuts

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.