

mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß

Produkt-ID: MDP2VGAW



Mit diesem Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter können Sie Ihren mDP-Computer an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen. Der Adapter funktioniert mit Mini DisplayPort-Computern wie dem Macbook® sowie allen Microsoft® Surface™ Pro-Geräten mit mDP.

Mit dem mDP-zu-VGA-Adapter können Sie Ihren Mini DisplayPort-Laptop, -Desktop-Computer oder Ihr Tablet an einen VGA-Bildschirm anschließen. Der Adapter ist kompatibel mit sowohl mDP-Ports als auch Thunderbolt 1- und Thunderbolt 2-I/O-Ports und unterstützt zur Gewährleistung einer mühelosen Einrichtung Plug-and-Play-Konnektivität.

Mit dem Mini DisplayPort-Adapter machen Sie Ihren mDP-Computer vollständig kompatibel mit daheim oder in Ihrem Büro vorhandenen VGA-Monitoren und -Projektoren. Die Muttern des VGA-Steckers passen zu den Schrauben von Standard-VGA-Kabeln. So ist gewährleistet, dass Ihr Videokabel sich nicht lösen kann.

Mit seinem komplett weißen Design ist dieser Mini DisplayPort-Videoadapter das perfekte Reisezubehör für Ihr MacBook mit mDP. Der Adapter ist so kompakt und leicht, dass er mühelos in Ihre MacBook- oder Reisetasche passt und sich ideal für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro eignet. Auch wenn der Adapter optisch perfekt zu Ihrem Mac passt, funktioniert er auch mit allen anderen Mini DisplayPort-Computern, z. B. mit Ihrem Windows® Laptop.

Die Bildqualität, die der Adapter mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p sogar beim Anschluss an einen älteren VGA-Monitor, -Projektor oder -Fernseher liefert, wird Sie in Erstaunen versetzen. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihrer mDP-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung anzuzeigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows
- Behalten Sie Ihren bestehenden VGA-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen Mini DisplayPort-Gerät
- Eine ideale Lösung, um z. B. einen VGA-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden

Merkmale

- Einfach zu verwendender Adapter, keine Software notwendig
- HOST-KOMPATIBILITÄT: Aktiver Digital-Analog-Konverter unterstützt mDP/mDP++-Quellen einschließlich Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktops (AMD FirePro/Nvidia Quadro), Laptops, Mini-ITX-Computer, Intel NUC & Docks
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™
- SCREW LOCKING VGA: Mini DisplayPort to VGA display adapter supports VGA screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection from VGA displays and projectors | Tested with VGA cables up to 25'
- BENUTZERFREUNDLICH: Ohne Software oder Treiber ist das Mini DP auf VGA-Konverterkabel (Stecker auf Buchse) mit jedem Betriebssystem kompatibel, einschließlich Windows, Ubuntu und macOS; kompatibel mit MiniDP-Geräten wie Microsoft Surface PCs oder TB1/TB2 MacBooks

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang Mini DisplayPort - 1.2

AV-Ausgang VGA

Audio Nein

Industrienormen DisplayPort 1.1a

Leistung	Audiospezifikationen	VGA - No Audio Support
	MTBF	1,340,629 Stunden
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	40 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Weiß
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Kabellänge	4.7 in [120 mm]
	Produktlänge	7.1 in [18 cm]
	Produktbreite	1.8 in [4.5 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
	Produktgewicht	1.0 oz [28.5 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	7.8 in [19.7 cm]
	Paketbreite	4.3 in [10.8 cm]
	Pakethöhe	0.7 in [1.9 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.5 oz [42.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Mini DisplayPort®-auf-VGA-Adapter
--------------------	---------------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.