

15m Coaxiale Hoge Resolutie Monitor VGA Video Verlengkabel - HD15 M/F

Productcode: MXTHQ15M



De 15 meter lange MXTHQ15M hoge-resolutie VGA-verlengkabel is ontworpen om uw videoverbinding te verlengen met behoud van de hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA. Deze hoogwaardige coaxiale VGA-verlengkabel (HD15-mannetje naar HD15-vrouwtje) is ideaal voor hoge-resolutie VGA-videotoepassingen, elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en is voorzien van superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verleng uw SVGA/VGA-kabel zodat uw monitor gunstiger kan worden geplaatst
- Verleng de verbinding tussen monitoren, videosplitters of projectoren en een VGA-videobron

Eigenschappen

- Drieduidig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren

- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC
- Ferrietkernen zorgen voor minder EMI-interferentie

Connector(en)

Garantiebeleid	Lifetime
Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	49.2 ft [15 m]
Lengte product	49.2 ft [15.0 m]
Breedte product	1.3 in [3.3 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	3.1 lb [1.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.8 in [7.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.1 lb [1.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 15m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Monitor Verlengkabel - HD15 M/F
-------------	--

2 - Moeren

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.