

## Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter - Wit

Productcode: MDP2VGAW



Met deze Mini DisplayPort naar VGA adapter kunt u uw mDP-computer op een VGA-scherm of -projector aansluiten. De adapter werkt met Mini DisplayPort-computers zoals uw MacBook of Microsoft® Surface.

Met de mDP-naar-VGA-adapter kunt u uw Mini DisplayPort laptop, desktop of tablet op een VGA-scherm aansluiten. De adapter is compatibel met mDP-poorten en Thunderbolt 1 en Thunderbolt 2 I/O-poorten, en ondersteunt plug & play connectiviteit waardoor een probleemloze installatie is gegarandeerd.

Met de Mini DisplayPort-adapter wordt uw mDP-computer volledig compatibel met bestaande VGA-schermen of -projectors bij u thuis of op uw kantoor. De VGA-connector heeft moeren die passen bij de schroeven van standaard VGA-kabels, zodat uw videokabel niet wordt losgekoppeld.

Met zijn volledig witte design is deze Mini DisplayPort-videoadapter de perfecte reisgenoot voor uw MacBook met mDP. De adapter is compact en lichtgewicht, zodat deze adapter gemakkelijk in uw MacBook-tas of draagtas past, perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor. De adapter ziet er niet alleen geweldig uit naast uw Mac, maar werkt ook met elke Mini DisplayPort-computer, zoals uw Windows® laptop.

Met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van de adapter, zelfs bij aansluiting op een ouder VGA-scherm, -projector of -tv. De adapter benut de videomogelijkheden die in uw mDP-aansluiting zijn geïntegreerd zodat elk detail met verbazingwekkende high-definition wordt weergegeven.

De MDP2VGAW wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande VGA-monitor gebruiken met uw nieuw Mini-DisplayPort-apparaat
- Ideaal om uw VGA-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

## Eigenschappen

- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
- Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™
- SCREW LOCKING VGA: Mini DisplayPort to VGA display adapter supports VGA screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection from VGA displays and projectors | Tested with VGA cables up to 25'
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the Mini DP to VGA converter (male to female) works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like Microsoft Surface PCs or TB1/TB2 MacBooks

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee
Industriestandaarden	DisplayPort 1.1a

---

### Prestaties

Audiospecificaties	VGA - No Audio Support
MTBF	1,340,629 uren

---

Connector(en)	Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
	Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
<hr/>		
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen	Kleur	Wit
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	4.7 in [12 cm]
	Lengte product	7.1 in [18 cm]
	Breedte product	1.8 in [45 mm]
	Hoogte product	0.6 in [15 mm]
	Gewicht product	1.0 oz [28.5 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.5 oz [42 g]
<hr/>		
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	Mini DisplayPort® naar VGA adapter
<hr/>		

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.