

Mini DisplayPort till VGA-adapter - Aktiv Mini DP till VGA-konverterare - 1080p video - mDP eller Thunderbolt 1/2 Mac/PC till VGA-skärm/projektor - mDP 1.2 till VGA-dongel - Vit

Produkt ID: MDP2VGAW



Med denna Mini DisplayPort till VGA-adapter kan du ansluta din mDP-dator till en VGA-skärm eller -projektor. Adaptern fungerar med Mini DisplayPort-datorer som Macbook® och alla Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP.

Med mDP till VGA-adaptern kan du ansluta din bärbara eller stationära dator eller surfplatta med Mini DisplayPort till en VGA-skärm. Adaptern är kompatibel med mDP-portar samt Thunderbolt 1 och Thunderbolt 2 I/O-portar och stöder plug-and-play-anslutning för problemfri setup.

Mini DisplayPort-adaptern gör din mDP-dator helt kompatibel med befintliga VGA-skärmar eller -projektorer i hemmet eller på kontoret. VGA-kontakten har muttrar som passar skruvarna på standard VGA-kablar för att se till att din videokabel inte lossnar.

Med sin helvita design är denna Mini DisplayPort-videoadapter det perfekta resetillbehöret för din MacBook med mDP. Adaptern är kompakt och lätt så den får enkelt plats i MacBook-väska eller annan väska, vilket är perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret. Förutom att adaptern ser fantastisk ut bredvid din Mac fungerar den även med alla Mini DisplayPort-datorer, som till exempel din bärbara Windows®-dator.

Med sitt stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kommer du förvånas över bildkvaliteten som adaptern ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, projektor eller TV. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din mDP-anslutning för att ge alla detaljer i fantastisk upplösning.

MDP2VGAW täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor
- Behåll din befintliga VGA-skärm och använd den med din nya mini DisplayPort-enhet
- VGA-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Funktioner

- **MINI DISPLAYPORT TILL VGA-ADAPTER:** Mini DP 1.2 (HBR2) videoadaptern ansluter en VGA-skärm eller projektor med stöd för 1920x1200 och 1080p vid 60 Hz; EDID och DDC Pass-through som säkerställer kompatibilitet mellan källa och skärm | Vit
- **VÄRDKOMPATIBILITET:** Aktiv digital till analog konverterare som stöder mDP/mDP++-källor inklusive MacBooks med Thunderbolt 1 och 2, MacBook Air och Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, stationära datorer (AMD FirePro/NVidia Quadro), bärbara datorer, mini itx-datorer, Intel NUC och dockningsstationer
- **ÖKAD PRODUKTIVITET:** Anslut en VGA-skärm eller projektor, eller lägg till en andra skärm för din arbetsstation med hjälp av denna mDP till VGA-adapterdongel; kompakt design som gör den perfekt för resor till och från kontor/hem | 13 cm kabel
- **VGA MED SKRUVLÅSNING:** Mini DisplayPort till VGA-skärmadapter som stöder VGA-skruvlåsningskabel för att förhindra att kabel lossnar eller oavsiktlig fränkoppling från VGA-skärmar och projektorer | Testad med VGA-kablar på upp till 7,6 m
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Ingen programvara eller drivrutiner krävs, Mini DP till VGA-konverterare (hane till hona) som fungerar med alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS; Kompatibel med MiniDP-enheter såsom Microsoft Surface-datorer eller TB1/TB2 MacBooks

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	VGA
Audio	Nej

Industristandarder DisplayPort 1.1a

Prestanda

Audio-specifikationer	VGA - No Audio Support
Medeltid mellan fel (MTBF)	1,340,629 timmar

Kontakt(er)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-stifts)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	40~85 % RH

Utseende

Färg	Vit
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	4.7 in [12 cm]
Produktlängd	7.1 in [18 cm]
Produktbredd	1.8 in [45 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	1.0 oz [28.5 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 oz [42 g]

Vad det är i lådan



Ingår i paketet

Mini DisplayPort® till VGA-videoadapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

