

10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Produkt-ID: MXTMMHQ10M



Das hochauflösende VGA-Kabel (10 Meter) MXTMMHQ10M wurde für höchstmögliche Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet. Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder durch nicht koaxiale VGA-Kabel und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlüssen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel
- Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)
- Schaffen Sie eine längere Verbindung zwischen einem hochauflösenden VGA-Display und einem Desktop-PC/Video-Switch, als eine typische Kabellänge zulassen würde

Merkmale

- Dreifach koaxial und verdrehte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
- Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem

VGA-Monitor

- Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	14
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Anzahl von Ferrit-Kernen	1

Steckverbinder

Steckverbinder A	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Umwelt

Betriebstemperatur	0 to 60 °C
Lagertemperatur	-20 to 80 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	32.8 ft [10 m]
Produktlänge	32.8 ft [10 m]
Produktgewicht	34.8 oz [987 g]



Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.3 in [59 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.2 lb [1.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	10 m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
	Muttern

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

