

Adaptador Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - 1080p - 1920x1200

ID del Producto: MDP2VGDVHD



Este adaptador de viaje le permite conectar su Ultrabook™ o laptop equipada con mDP a cualquier pantalla VGA o HDMI®.

Avalado por rigurosas pruebas que garantizan su compatibilidad, el adaptador Mini DisplayPort 3 en 1 es el accesorio perfecto para sus dispositivos Microsoft Surface™ Pro equipados con Mini DisplayPort.

¿Por qué llevar varios adaptadores cuando solo necesita uno? En lugar de tener que llevar tres adaptadores consigo, el adaptador de viaje para mDP incluye salidas VGA DVI y HDMI, a fin de poder conectar la salida mDP de su laptop a cualquier pantalla de una sala de juntas o un salón de clases moderno: solución plug-and-play ideal cuando es necesario traer el equipo propio al trabajar en una oficina ("BYOD", del inglés "Bring Your Own Device").

Además, dado que el conversor es compatible con resoluciones de video de hasta 1920x1200 o 1080p, es posible convertir una fuente Mini DisplayPort a HDMI, VGA o DVI, sin que desmejore la calidad del video.

El adaptador audiovisual ofrece máxima portabilidad al viajar o desplazarse, gracias a su diseño, que requiere poco espacio y de peso ligero. El práctico diseño garantiza además que el adaptador es tan portátil como su laptop, ya que se puede llevar dentro de su bolsa de transporte, sin necesidad de llevar en ella más de un adaptador. Este adaptador le permite entrar prácticamente en cualquier sala de juntas y estar listo para empezar enseguida su presentación, lo cual causará una buena primera impresión y le evitará tener que buscar, dentro de la bolsa de transporte de su computadora, el conector adecuado.

Este convertidor 3 en 1 es compatible con el puerto Intel Thunderbolt de su computadora y se instala fácilmente, sin necesidad de software o controladores.

El modelo MDP2VGDVHD está avalado por la garantía de 3-años de StarTech.com y con soporte

técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Se recomienda llevar el adaptador al viajar, para poder conectar prácticamente cualquier pantalla a su equipo
- Permite la conexión de una computadora portátil o Ultrabook a una pantalla HDMI, DVI o VGA, cuando sea necesario trabajar en una oficina en que haya que traer su propio equipo (BYOD)
- Conexión de una pantalla DVI, VGA o HDMI a un ordenador portátil Mini DisplayPort, como monitor secundario

Características

- Adaptador tres en uno: mDP a VGA, mDP a HDMI y mDP a DVI
- Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1200/1080 p
- Instalación plug-and-play
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
- Ocupa poco espacio
- Diseño de peso ligero

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
	HDMI - 1.4
	VGA
Soporte de Audio	Sí

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Analógica Máxima	1920x1200/1080p
Resolución Digital Máxima	1920x1200/1080p
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 5.1 (depende del destino y la fuente de vídeo) HDMI - 7.1 Channel Audio VGA - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	HDMI (19 pines) VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) DVI-D (25 pines)

Observaciones / Requisitos

Nota	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si varias conexiones se efectúan, solo una de las salidas funcionará. El puerto HDMI es un puerto pasivo. El DVI-D es un puerto pasivo. El puerto VGA es un puerto activo. Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
-----------------------	-----------------------------



Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
-------------------------------	-------------------------------

Humedad	HR 10~85%
---------	-----------

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	5.9 in [15 cm]
Longitud del Producto	10.6 in [27.0 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [45.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15.0 mm]
Peso del Producto	2.0 oz [57.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [18.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 oz [66.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador Mini DisplayPort a HDMI/VGA/DVI
	Guía de instalación

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

