

15m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel - HD15 M/M

Productcode: MXTMMHQ15M



De 15 meter lange MXTMMHQ15M VGA-kabel is ontworpen voor hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA en is uitermate geschikt voor toepassingen met resoluties van 1920x1200 en hoger.

Deze duurzaam uitgevoerde coaxiale VGA-kabel (HD15 naar HD15) elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en biedt superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel
- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)
- Leg een langere verbinding tussen een VGA-beeldscherm met hoge resolutie en een pc/video-schakelaar dan de gangbare kabellengte toestaat

Eigenschappen

- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	14
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Aantal ferrieten	1

Connector(en)

Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 60 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 80 °C
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	49.2 ft [15 m]
Lengte product	49.2 ft [15.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 cm]

Hoogte product 0.0 in [0.0 cm]

Gewicht product 3.1 lb [1.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.4 in [6.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.1 lb [1.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 15m Coax Hoge Resolutie VGA Monitorkabel - HD15 M/M
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.