

## A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter

Productcode: MDP2VGDVHD



Met deze reisadapter kunt u uw voor mDP geschikte Ultrabook™ of laptop op elk VGA- of HDMI®-scherm aansluiten.

De 3-in-1 Mini DisplayPort-adapter is grondig getest om compatibiliteit te garanderen, en is derhalve de perfecte accessoire voor uw Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 Surface Pro 2 of Surface Book.

Waarom zou u meerdere adapters meenemen als u er slechts één nodig hebt? In plaats van drie verschillende adapters bij de hand te houden, biedt de mDP-reisadapter VGA-, DVI- en HDMI-uitgangen, zodat u de mDP-uitgang van uw laptop kunt aansluiten op elk scherm in een moderne vergaderruimte of klaslokaal -- een ideale plug & play oplossing voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties in uw kantoor.

Omdat de converter videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p ondersteunt, kunt u bovendien een Mini DisplayPort-videobron op HDMI, VGA of DVI aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De A/V-reisadapter maximaliseert mobiliteit dankzij een compact en lichtgewicht design. Het comfortabele design garandeert dat de adapter net zo mobiel is als uw laptop, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past en u niet meer verschillende adapters nodig hebt. Met deze adapter kunt u bijna elke vergaderruimte binnenstappen en direct uw presentatie geven, waardoor u een prima eerste indruk maakt en niet meer in verlegenheid wordt gebracht omdat u in uw tas naar de juiste connector moet zoeken.

De 3-in-1 converter is compatibel met de Intel Thunderbolt-poort van uw computer en kan eenvoudig en zonder software of stuurprogramma's worden geïnstalleerd.

De MDP2VGDVHD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat uw apparaat op bijna elk scherm kunt aansluiten dat u tegenkomt
- Sluit uw BYOD laptop/Ultrabook aan op een beschikbaar HDMI-, DVI- of VGA-scherm op uw werk
- Sluit een DVI-, VGA- of HDMI-scherm aan op uw Mini DisplayPort laptop, als een secundair scherm

### Eigenschappen

- Drie-in-een-adapter - mDP naar VGA, mDP naar HDMI en mDP naar DVI
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Plug & play-installatie
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-sigitaal
- Compact
- Lichtgewicht

---

#### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
	HDMI - 1.4
	VGA
Audio	Ja

---

#### Prestaties

Maximum Cable	49.9 ft [15.2 m]
---------------	------------------



Distance To Display	
Maximale analoge resoluties	1920x1200/1080p
Maximale digitale resoluties	1920x1200/1080p
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	5.1 surround sound (afhankelijk van videobron en bestemming)  HDMI - 7.1 Channel Audio  VGA - No Audio Support

---

#### Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)  VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)  DVI-D (25-polig)

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Tegelijkertijd wordt slechts één videouitgang op de videoadapter ondersteund. Als meerdere apparaten worden aangesloten, zal slechts één van de uitgangen werken.  De HDMI-poort is een passieve poort.   De DVI-D-poort is een passieve poort.   De VGA-poort is een actieve poort.  Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
---------	---

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid



---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	5.9 in [15 cm]
Lengte product	10.6 in [27.0 cm]
Breedte product	1.8 in [45.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.0 mm]
Gewicht product	2.0 oz [57.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 oz [66.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Mini-DisplayPort-naar-HDMI/VGA/DVI-adapter
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

