

VGA High Resolution Monitor Kabel - 1 x VGA (Stecker) 1 x VGA (Stecker)

Produkt-ID: MXTMMHQ25M



Das hochauflösende VGA-Kabel (25 Meter) MXTMMHQ25M wurde zur Bereitstellung höchstmöglicher Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet.

Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder, die bei der Verwendung nicht-koaxialer VGA-Kabel entstehen, und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlüssen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel
- Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)
- Schaffen Sie eine längere Verbindung zwischen einem hochauflösenden VGA-Display und einem Desktop-PC/Video-Switch, als eine typische Kabellänge zulassen würde

Merkmale

- Dreifach koaxial und verdrehte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
- Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen

- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
- Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Anzahl von Leitern	14
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Anzahl von Ferrit-Kernen	1

Steckverbinder

Steckverbinder A	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Umwelt

Betriebstemperatur	0 to 60 °C
Lagertemperatur	-20 to 80 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	82.0 ft [25 m]



Produktlänge	82.0 ft [25 m]
Produktgewicht	4.8 lb [2.2 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	18.1 in [46 cm]
Package Width	13.8 in [35 cm]
Package Height	4.2 in [10.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.0 lb [2.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	25m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

