

Adaptador Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - 1080p - 1920x1200 - Blanco

ID del Producto: MDP2VGDVHDW



El adaptador Mini DisplayPort® a VGA, DVI o HDMI, modelo MDP2VGDVHDW, ofrece una solución 3 en 1 para conectar una fuente de video (como cualquiera de sus dispositivos MacBook® or Microsoft® Surface™ Pro equipados con Mini DisplayPort) con una pantalla VGA, DVI o HDMI. Es compacto y de peso ligero: solución plug-and-play ideal para viajes o cuando es necesario traer el propio equipo al trabajar en una oficina ("BYOD", del inglés "Bring Your Own Device").

Es posible entrar en cualquier sala de juntas y estar listo para efectuar una conexión, incluso si no se sabe el tipo de puertos disponible. El MDP2VGDVHDW maximiza la conectividad de audio/video de un MacBook®, ya que ofrece tres puertos de salida diferentes en un solo adaptador compacto.

Este convertidor 3 en 1 es compatible con Intel® Thunderbolt cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable convertidor soporta resoluciones de video de hasta 1920x1200/1080 p, es posible convertir una fuente de vídeo Mini DisplayPort a VGA, HDMI o DVI sin que desmejore la calidad del video.

El convertidor Mini DisplayPort no requiere adaptador de alimentación y maximiza la portabilidad, ya que su diseño que ocupa poco espacio y de peso ligero facilita su transporte al desplazarse, pues se puede llevar en la bolsa de una computadora portátil.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar prácticamente cualquier pantalla a su equipo
- Conecte su laptop/Ultrabook (BYOD) a un monitor HDMI, DVI o VGA en el trabajo
- Conecte de una pantalla DVI, VGA o HDMI a una computadora portátil Mini DisplayPort, como monitor secundario

Características

- Adaptador tres en uno - mDP a: VGA, DVI, HDMI
- RESOLUCIONES DE VÍDEO: Admite hasta 4K a 30 Hz a través de la salida HDMI y hasta 1920x1200/1080p a través de las salidas DVI y VGA - Diseñado para implementaciones versátiles en entornos de visualización modernos y heredados
- PLUG-AND-PLAY: El adaptador independiente del sistema operativo no requiere controladores ni software, ideal para configuraciones rápidas en sistemas Windows, macOS y Linux sin tener que dedicar recursos de TI adicionales
- Instalación plug-and-play
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Diseño unidireccional (sólo convierte de una fuente Mini-DisplayPort a un monitor HDMI/DVI/VGA) - Puertos pasivos HDMI/DVI - Puerto activo VGA - Longitud del cable: 15 cm - Color: Blanco

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link HDMI - 1.4 VGA
Soporte de Audio	Sí

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
-----------------------------------	------------------

Resolución Analógica Máxima	1920x1200/1080p
Resolución Digital Máxima	1920x1200/1080p
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 5.1 (depende del destino y la fuente de vídeo) HDMI - 7.1 Channel Audio VGA - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 1 - DVI-D (25 pines)

Observaciones /
Requisitos

Nota	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará. El puerto HDMI es un puerto pasivo. El DVI-D es un puerto pasivo. El puerto VGA es un puerto activo. Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
------	--

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR 10~85%

Características

Físicas

Color	Blanco
Longitud del Cable	5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto	10.6 in [27.0 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	2.0 oz [57.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [2.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 oz [30.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Mini DisplayPort a HDMI/VGA/DVI
	1 - Guía de instalación

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.