

Cavo prolunga video Mini DisplayPort 1.2 ad alta risoluzione 4k x 2k da 90 cm - M/F

ID prodotto: MDPEXT3



Questo cavo Mini DisplayPort™ 1.2 permette di estendere la distanza di collegamento tra i dispositivi Mini DP di oltre 90 cm.

Il cavo rappresenta la soluzione ideale per posizionare in modo più efficiente le periferiche e può essere utilizzato per collegare Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air e altri dispositivi dotati di mDP a LED Cinema Display di Apple o altro monitor Mini DisplayPort.

Basta collegare il tablet o laptop al cavo di prolunga utilizzando un cavo Mini DisplayPort standard e collegarlo al monitor Mini DP.

Il cavo supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz, con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

MDPEXT3 è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com per un'affidabilità garantita ed assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Nota: I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DisplayPort possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo la connessione ai display compatibili con Mini DP.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per estendere la distanza di connessione tra schermi Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac o mini Mac e display LED Cinema di Apple di 91 cm

Caratteristiche

- Offre un segnale audio e video digitale nitido
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	20
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	Mini-DisplayPort (20 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Latch
Diametro filo	32 AWG
Lunghezza cavo	36.0 in [91.4 cm]
Lunghezza prodotto	36.0 in [91.4 cm]
Peso prodotto	1.2 oz [33 g]

Informazioni confezione



Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [42 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo di estensione video Mini DisplayPort 1.2 da 91 cm - M/F
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

