

Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 2 m - HD15 a HD15 M/M

ID prodotto: MXTMMHQ2M



Il cavo VGA ad alta risoluzione MXTMMHQ2M (2 metri) è progettato per offrire la massima qualità video mediante VGA e si adatta perfettamente alle applicazioni ad alta risoluzione di 1920 x 1200 e superiori.

Questo cavo coassiale video VGA (HD15 a HD15) dalla struttura robusta elimina le immagini "fantasma" e poco nitide tipiche dei cavi VGA non coassiali e fornisce una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite posti in corrispondenza delle estremità dei connettori.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Questo cavo coassiale VGA di alta qualità permette di sostituire un cavo per monitor VGA usurato o smarrito
- Supporta monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200)

Caratteristiche

- Cavo triplo-coassiale con doppianti intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida
- Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità
- Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA

- Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	14
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti	1

Connettore/i

Connettore A	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 60 °C
Temperatura di conservazione	-20 to 80 °C
Umidità	0 - 80 % RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	1.2 in [30.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [14.0 mm]



Peso prodotto 9.7 oz [275.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 2.0 in [52.0 mm]

Peso spedizione
(confezione) 10.1 oz [285.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 2 m - HD15
M/M

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

