

## 30m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M

Productcode: MXTMMHQ30M



De 30 meter lange MXTMMHQ30M VGA-kabel is ontworpen voor hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA en is uitermate geschikt voor toepassingen met resoluties van 1920x1200 en hoger. Deze duurzaam uitgevoerde coaxiale VGA-kabel (HD15 naar HD15) elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en biedt superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel
- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)
- Leg een langere verbinding tussen een VGA-beeldscherm met hoge resolutie en een pc/video-schakelaar dan de gangbare kabellengte toestaat

### Eigenschappen

- Drieduidig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor

- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC

---

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	14
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Aantal ferrieten	1

---

Connector(en)

Connector A	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 60 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 80 °C
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	98.4 ft [30 m]
Lengte product	98.4 ft [30 m]
Gewicht product	6.0 lb [2.7 kg]

---

Verpakkingsinformatie



Verpakkingsaantal	1
Package Length	18.1 in [46 cm]
Package Width	13.8 in [35 cm]
Package Height	3.2 in [81 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.1 lb [2.8 kg]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	30m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
	Moeren

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

