

Cable de 1,8m de Extensión Mini DisplayPort - de Vídeo 4K x 2K - Alargador Mini DisplayPort Macho a Hembra - Cable Extensor mDP 1.2

ID del Producto: MDPEXT6



Este cable Mini DisplayPort™ 1.2 permite extender la distancia de conexión entre sus dispositivos Mini DP en hasta 1,8m.

Este cable constituye la solución ideal para facilitar la ubicación de dispositivos periféricos y se puede utilizar para la conexión de su dispositivo Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air y otros dispositivos equipados con mDP a una pantalla Apple LED Cinema u otros monitores Mini DisplayPort.

Solo tiene que conectar su tablet u ordenador portátil con el cable de extensión mediante un cable Mini DisplayPort estándar y conectar el cable de extensión a su monitor Mini DP.

Este cable admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDPEXT6 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: Los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, de Apple) vienen equipados únicamente con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con sus pantallas compatibles con Mini DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Amplíe la distancia de conexión entre su Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac, o Mac Mini y el monitor LED Cinema Display de Apple en 1,8m

Características

- **CABLE MINI DISPLAYPORT 1.2:** Admite 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps, HBR2, audio de 8 canales, transporte de flujos múltiples (MST), GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D estéreo (2560x1600p 120Hz)
- **NOTA DE COMPATIBILIDAD:** No es un cable Thunderbolt y no es compatible con periféricos Thunderbolt como docking stations, pantallas o carcasas externas - Puede utilizarse para conectar un portátil Thunderbolt 2 a un monitor Mini-DisplayPort
- **DISEÑO FIABLE:** Los conectores de ABS duraderos con cubierta y alivio de tensión de PVC flexible evitan que se deshilachen o dañen debido a la flexión o al uso intensivo - La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Cable de 30AWG con conectores chapados en oro para mejorar la integridad y fiabilidad de la señal - Blindaje EMI superior con lámina de cobre de doble cara que proporciona una mayor calidad - Retrocompatible con DP1.1
- **ESPECIFICACIONES:** 1,8m - Negro - DP v1.2 - Mini DisplayPort Macho a Hembra - 30 AWG - Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector ABS - Blindaje: Lámina de aluminio con trenzado - HBR 2, MST, GTC - Retrocompatible con DP1.1 - Garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	20
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	0% a 95%

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.4 in [0.9 cm]
Peso del Producto	2.6 oz [75.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 oz [84.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Extensión de Video MiniDisplayPort 1.2 de 1,8 m - M/H
---------------------	---

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.