

Cable Coaxial de Video VGA 7 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

ID del Producto: MXTMMHQ7M



El cable VGA de 7 metros de longitud, modelo MXTMMHQ7M, permite conectar un monitor o proyector VGA a distancias de hasta 7,6 metros de un computador, conmutador de vídeo u otro dispositivo VGA. Este cable de alta resolución está diseñado para ofrecer la máxima calidad de vídeo posible a través de VGA y es ideal para ser utilizado en aplicaciones de alta resolución 1920x1200 y superior.

Este cable coaxial VGA (HD15 a HD15), fabricado para máxima durabilidad, evita las imágenes "fantasma" y poco nítidas que son comunes en cables VGA no coaxiales, además de proporcionar alta protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), gracias a los núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Este cable VGA de 7 metros está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 7 metros de distancia

Características

- 2 conectores VGA HD15 macho

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Impedancia de 75 Ohms para lograr imágenes vívidas y brillantes
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	14
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	23.0 ft [7 m]
Longitud del Producto	23.0 ft [7.0 m]
Ancho del Producto	1.3 in [3.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	1.6 lb [0.7 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
Ancho de la Caja	9.9 in [25.2 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 lb [0.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 7m - HD15 M/M
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.