

mDP till DVI-anslutningspaket - aktiv Mini DisplayPort till HDMI-konverterare med HDMI till DVI-kabel på 1,8 m

Produkt ID: MDPHDDVIKIT



Detta Mini DisplayPort-anslutningspaket ger dig allt du behöver för att ansluta din Mini DisplayPort-dator (mDP) till din DVI-skärm, upp till 1,8 m bort.

Detta paket i två delar har en aktiv mDP till HDMI®-konverterare (MDP2HD4KS) och en HDMI till DVI-kabeladapter på 1,8 m (HDMIDVIMM6) som du kan använda tillsammans för att skapa en sömlös mDP till DVI-anslutning. Det är det perfekta tillbehöret för alla dina MacBook®- och Microsoft® Surface™ Pro-enheter som är utrustade med mDP.

Till skillnad från passiva videoadaptrar ger Mini DisplayPort till HDMI-konverteraren som ingår i detta paket en aktiv konvertering som du kan använda med en Mini DisplayPort-utgång. Det är perfekt för enheter som kräver aktiva adaptrar, som till exempel Microsoft® Surface™ Pro-dockningsstationen, eftersom det ger en aktiv mDP till DVI-anslutning.

Detta paket i två delar ger dig ett enkelt sätt att ansluta dina mDP-enheter till en DVI-skärm utan att behöva installera drivrutiner och ger dig dessutom möjligheten att istället ansluta en HDMI-skärm, med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).

Den medföljande mDP till HDMI-konverteraren är dessutom kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som sänder en DisplayPort-videosignal.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa en hot desk-lösning vid ditt skrivbord genom att ansluta din mDP MacBook, Surface Pro eller Ultrabook™ till en DVI-skärm
- Ta med dig den aktiva mDP till HDMI-adaptern tillsammans med din bärbara dator för BYOD-situationer på kontoret

Funktioner

- Mångsidig kabelhantering med en praktisk lösning i två delar
- Ett enkelt och problemfritt sätt att ansluta din mDP-dator till en DVI-skärm utan att drivrutiner behövs
- Paketet innehåller:
1x aktiv mDP till HDMI-konverterare (MDP2HD4KS)
 1x 1,8 m HDMI till DVI-kabel (HDMIDVIMM6)

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	Mini DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Audio	Ja

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)
	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)
	1 - DVI-D (19-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	77.9 in [1979.3 mm]
Produktlängd	6.5 ft [2.0 m]
Produktbredd	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	6.5 oz [185.5 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Paketets höjd	1.2 in [30.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.9 oz [195.3 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - mDP till HDMI-adapter
	1 - HDMI till DVI-kabel på 1,8 m

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.