

## MHL Adapter Converter – Micro USB naar HDMI

Productcode: MHD2HDF



Met de MHD2HDF MHL™ (Mobile High-Definition Link) Adapter - Micro USB naar HDMI®-adapter kunt u een smartphone, tablet of ander mobiel apparaat met MHL-uitgang aansluiten op HDTV's, monitoren of projectoren via HDMI – een eenvoudige plug-and-play oplossing voor het bekijken van uw foto's en video (met bijbehorende audio) en dergelijke op een groot beeldscherm. De MHL-naar-HDMI-adapter ondersteunt resoluties tot 1080p en 7.1-kanaals digitale audio, voor kwaliteit en gemak. Deze compacte, actieve adapter heeft een Micro USB-poort aan de zijkant, zodat u tegelijkertijd uw aangesloten mobiel apparaat kunt opladen en het zo altijd klaar is voor gebruik. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit uw mobiele apparaat met Mobile High-Definition Link (MHL™) aan op een tv-toestel, monitor of projector via HDMI
- Bekijk video met bijbehorende audio of foto's op een groot beeldscherm via HDMI

### Eigenschappen

- 1080p videoweergave
- Ondersteuning voor digitale audio
- Gelijktijdig opladen van een mobiel apparaat wanneer het is aangesloten via een (niet

meegeleverde) Micro USB-kabel

- Afstandsbediening van uw HDTV met CEC-functionaliteit via uw mobiele apparaat
- Compact en makkelijk te vervoeren
- Doorgave van HDCP

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	Micro USB (MHL)
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
Industriestandaarden	MHL 1 geactiveerd
Chipsetcode	Silicon Image - SiI9292CNUC

---

#### Prestaties

Maximale kabellengte	16.4 ft [5 m]
Maximale digitale resoluties	1080p
Audiospecificaties	192 KHz 7.1-kanaals surround

---

#### Connector(en)

Connector A	MHL™ (5-polig, USB Micro B)
Connector B	HDMI (19-polig) USB Micro-B (5-polig)

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (4°F to 158°F)

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.9 in [15 cm]
Breedte product	0.8 in [20 mm]
Hoogte product	0.4 in [10 mm]
Gewicht product	0.7 oz [20 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.0 oz [27 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	MHL™ naar HDMI® Adapter
-------------	-------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

