

Monitor verhoger voor werkplek in hoek - hoogte verstelbaar

Productcode: MONSTNDCORNR



Maximaliseer uw werkruimte met deze innovatieve in hoogte verstelbare monitor standaard, bestemd voor plaatsing in de hoek van een cubicle of hoek werkplek. U kunt uw computerscherm verhogen door deze op dit platform te plaatsen, voor een aangename kijkervaring en om bureauruimte te besparen.

Zet deze stevige in hoogte verstelbare monitorstandaard in de hoek van uw werkplek, met een ondersteuning van een scherm tot 32" en tot een maximaal gewicht van 15 kg . Deze standaard past netjes op uw bureau of tafel, en creëert opbergruimte eronder. Deze standaard heeft zelfs een lade waarin kantoorbenodigdheden kunnen worden opgeborgen.

Creëer een werkplek die optimaal aan uw behoeften voldoet. Deze in hoogte verstelbare schermstandaard heeft verstelbare poten, zodat u deze standaard op twee hoogtes kunt instellen: 7 cm of 10 cm .

Met deze voor hoekmontage bestemde monitor standaard kunt u een nette werkomgeving creëren. In de ruimte onder de standaard en tussen de poten is ruimte voor een kleine laptop. En in de handige lade kunt u pennen en andere kleine kantoorbenodigdheden opbergen.

De beeldschermstandaard kan eenvoudig in elkaar worden gezet. De rubberen componenten aan de onderkant van de poten beschermen uw werkblad tegen krassen en zorgen ervoor dat uw scherm tijdens het werken veilig wordt ondersteund.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maximaliseer de beschikbare werkruimte in een cubicle of werkplek in een hoek
- Zet uw scherm of printer hoger boven uw bureau of tafel om ruimte vrij te maken
- Verbeter uw thuishkantoor door uw bureauruimte te maximaliseren

Eigenschappen

- In hoogte verstelbare monitor standaard is bestemd voor plaatsing in een hoekopstelling en past eenvoudig op uw bureau (55 x 27 x 10 cm)
- Verhoog een scherm voor een comfortabele kijkervaring (max. gewicht: 15 kg, max. afmeting: 32")
- Dankzij de verstelbare poten kunt u kiezen tussen twee verschillende hoogtes: 7 cm of 10 cm)
- Ingebouwde lade voor kantoorbenodigdheden, maximaliseert bureauruimte
- Tussen de poten is opbergruimte voor de opslag van een kleine laptop

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Kabelbeheer	Nee
Aantal ondersteunde schermen	1

Prestaties

Draagvermogen	33.1 lb [15 kg]
Maximale schermgrootte	32"
Hoogte verstelling	Ja
Minimale Hoogte	2.8 in [70 mm]
Maximumhoogte	3.9 in [100 mm]

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Type behuizing	MDF and Plastic
Lengte product	21.7 in [55.0 cm]
Breedte product	10.7 in [27.1 cm]
Hoogte product	3.9 in [10.0 cm]
Gewicht product	4.2 lb [1.9 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	23.1 in [58.6 cm]
Package Width	11.3 in [28.8 cm]
Package Height	3.9 in [10.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.2 lb [2.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Standaardoppervlak met lade
	4 - Standaardverhogers
	4 - Verhogerverlengers
	4 - rubberen voetjes
	1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.