


mSATA-naar-SATA HDD / SSD-adapter – Mini SATA-naar-SATA-converterkaart

Productcode: MSAT2SAT3



Met de MSAT2SAT3 mSATA-naar-SATA-adapter kunt een standaard SATA-schijf aansluiten op een beschikbaar mSATA-poort.

De adapter vergroot de systeemcapaciteit door een mSATA-poort beschikbaar te stellen voor een grotere SATA harde schijf (getest tot 4 TB). Voor gegarandeerde compatibiliteit en prestatie is de adapter compatibel met SATA I/II/III revisies, en biedt zo een transmissiesnelheid tot 6 GB per seconde.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een grotere SATA harde schijf toe aan een systeembord dat alleen mSATA ondersteunt
- Verander een ongebruikte mSATA-poort in een ondersteunende SATA-poort voor aansluiting op een standaard SATA harde schijf

Eigenschappen

- **OPSLAGCAPACITEIT VERGROTEN:** Deze mSATA naar SATA-adapter biedt ondersteuning voor 2,5" en 3,5" SATA-schijven via een bestaande mSATA hostpoort; kosteneffectieve oplossing om uw systeemopslag te vergroten via een extra SATA-schijf met hogere capaciteit
- **SATA-CONNECTIVITEIT TOEVOEGEN:** De mSATA naar SATA-converter ondersteunt ook 3,5" SATA apparatuur zoals optische schijven vanaf een bestaande mSATA poort
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Deze mSATA-naar-SATA-adapter bevat een set montageschroeven en wordt rechtstreeks op het moederbord geïnstalleerd; Ondersteunt elk besturingssysteem, geen software of drivers nodig
- **COMPATIBILITEIT:** mSATA naar SATA adapter ondersteunt SATA III (6 Gbps) en is backwards compatible met SATA I/II; Ondersteunt 2,5/3,5" SATA drives en SATA apparaten (Blu-ray, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, CD-RW, HDD); Extra voeding nodig voor 3,5" SATA apparaten
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze mSATA naar SATA adapter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	Micro SATA
	SATA
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast

Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 4 TB 7200 RPM

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - SATA (7-polig, data)
Hostaansluitingen	1 - mSATA (52-polig, Mini SATA)

Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Vochtigheid	Actief 20% tot 80%
		Niet-actief 15% tot 90%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Groen
	Lengte product	2.0 in [5.1 cm]
	Breedte product	1.2 in [3.0 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
	Gewicht product	0.4 oz [10.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.9 in [15.0 cm]
	Package Width	5.0 in [12.6 cm]
	Package Height	0.6 in [1.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.6 oz [16.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - mSATA-naar-SATA-adapter
		1 - Set schroeven
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.